

PHILIPS

天花板燈

功能性

CL523

灰色

6922341979743



一盞燈具。切換開關即可 營造三種照明設定。

變更亮度：有了 Philips SceneSwitch LED 天花板燈，您可以享受 3 種亮度設定來滿足您的作息需求。舒適、不傷眼的照明，只需使用您現有的開關即可使用。**變更顏色：**配合您的所需改變房間的氛圍。有了 Philips SceneSwitch LED 天花板燈，即可輕鬆改變照明定，從明亮光線轉變為自然光或舒適的暖色光。舒適、不傷眼的照明，無需調光器或額外的安裝，只需使用您現有的開關即可。

輕鬆體驗

- 能夠記住您喜愛的模式，讓您隨時方便選擇

光效

- SceneSwitch Color Change

優越品質

- EyeComfort - 不傷眼的光線

控制功能

- 可使用牆壁開關調光

產品特點

能夠記住您喜愛的模式，讓您隨時方便選擇

無論您喜歡暖色光營造的舒適夜晚，或藉明亮白光幫助專注提神，系統都會記住您的最愛，方便您隨時選擇。

SceneSwitch Color Change

SceneSwitch Color Change 可讓您輕鬆設定居家空間的整體氛圍。在晝光色下保持專注，在冷白光下高效率工作，在暖白光下放鬆身心。原則上，消費者可以根據自己的日常作息控制居家照明。

EyeComfort

劣質光線可能會造成眼睛疲勞，我們大多待在室內，為居家空間使用正確照明在現代社會更顯重要。我們的產品符合最嚴格的測試標準，包括閃爍、頻閃、眩光、演色性和調光效果，可確保光線能滿足 EyeComfort 要求。飛利浦 LED 燈泡不僅提供舒適的照明，在使用壽命內都能維持性能，提供十多年一致的照明品質、輸出和色彩。改用對眼睛好的燈具，您的眼睛會感謝您。

可使用牆壁開關調光

方便操作的牆壁開關，可供切換使用不同的光線顏色。

規格

燈泡特性

- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: 長方形

設計與外型

- 顏色: 灰色
- 材質: 金屬, 塑膠

耐用性

- 平均使用壽命 (在 2.7 小時/天的情況下): 15 年
- 光通維持率 (LMF): 70%
- 更換週期數目: 15,000

環境

- Disposal of the product: 根據當地法規廢棄處理已至壽命終點 (從經濟效益角度) 的產品，且不可採用一般家庭廢棄物方式廢棄處理產品。正確廢棄處理產品將有效阻止環境及人體健康可能發生的負面影響。

隨附額外功能/配件

- 可調式聚光燈頭: 無
- 可用遙控器調光: 無
- 內建 LED: 是
- 隨附遙控器: 無

照明特性

- 色彩一致性: 6 SDCM
- 演色性指數 (CRI): 80
- 達到 60% 光色的熱機時間: <2

其他

- 特殊設計: 臥室, 客廳, 飯廳, 廚房, 家庭辦公室, 車庫
- 風格: 當代時尚系列
- 類型: 天花板燈
- EyeComfort: 是
- 額外功能: SceneSwitch

其他特性

- 燈電流: 230 mA
- 效率: 66 lm/W

耗電量

- 功率因數: 0.9

產品尺寸與重量

- 淨重: 2.17 kg
- 高度: 5.6 cm
- 長度: 53 cm
- 寬度: 45 cm

服務

- 保固: 1 年

技術規格

- 使用壽命達: 15,000 h
- 燈具總流明輸出: 3000
- 光色: 4000/6500/2700
- 主電源: AC 220-240
- 可調式燈具: 否
- LED: 是
- 隨附燈泡瓦數: 45
- IP 防護等級: IP20
- 防護等級: 等級 I

包裝尺寸與重量

- 淨重: 2.17 kg
- 淨重: 2.7 kg
- 高度: 0
- 長度: 0
- 寬度: 0
- 材質編號 (12NC): 929003300109



出版日期: 2024-06-15
版本: 0.122

© 2024 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com