

PHILIPS

FC560 天花板燈
36+28W

天花板燈

6000/3000/4000K

白色

SceneSwitch

6941970613163



舒視、不傷眼的 LED 照明

Philips EyeComfort LED 天花板燈配有舒視的光源，在照亮空間的同時，為您的眼睛提供悉心呵護。

環境光效

- 氛圍燈光模式

優越品質

- EyeComfort - 不傷眼的光線

耐用

- 使用壽命長達 15,000 小時

產品特點

氛圍燈光模式

使用氛圍燈光模式營造舒適親切的氛圍。

EyeComfort

劣質光線可能會造成眼睛疲勞，我們大多待在室內，為居家空間使用正確照明在現代社會更顯重要。我們的產品符合最嚴格的測試標準，包括閃爍、頻閃、眩光、演色性和調光效果，可確保光線能滿足 EyeComfort 要求。飛利浦 LED 燈泡不僅提供舒適的照明，在使用壽命內都能維持性能，提供十多年一致的照明品質、輸出和色彩。改用對眼睛好的燈具，您的眼睛會感謝您。

使用壽命長達 15,000 小時

Philips LED 技術讓產品使用壽命延長至 15,000 小時。

規格

燈泡特性

- 預期用途: 室內

設計與外型

- 顏色: 白光
- 材質: 金屬, 塑膠

耐用性

- 平均使用壽命 (在 2.7 小時/天的情況下): 15 年
- 更換週期數目: 15,000

環境

- Disposal of the product: 根據當地法規廢棄處理已至壽命終點 (從經濟效益角度) 的產品，且不可採用一般家庭廢棄物方式廢棄處理產品。正確廢棄處理產品將有效阻止環境及人體健康可能發生的負面影響。

隨附額外功能/配件

- 可用遙控器調光: 無
- 內建 LED: 是
- 隨附遙控器: 是

照明特性

- 色彩一致性: 6 SDCM
- 演色性指數 (CRI): 95
- 達到 60% 光色的熱機時間: <2

其他

- 特殊設計: 臥室
- 風格: 當代時尚系列
- 類型: 天花板燈
- EyeComfort: 是
- LED 創新: EyeComfort
- 額外功能: SceneSwitch

其他特性

- 燈電流: 300 mA
- 效率: 69 lm/W

耗電量

- 功率因數: 0.9

產品尺寸與重量

- 淨重: 5.65 kg
- 高度: 27 cm

服務

- 保固: 1 年

技術規格

- 使用壽命達: 15,000 h
- 直徑: 490 mm
- 燈具總流明輸出: 2000 @4000K
- 光色: 6000/3000/4000
- 主電源: AC 220
- 可調式燈具: 否
- LED: 是
- IP 防護等級: IP20
- 防護等級: 等級 I

包裝尺寸與重量

- 淨重: 5.65 kg
- 淨重: 8.64 kg

- 高度: 0
- 長度: 0
- 寬度: 0



出版日期: 2024-11-21
版本: 0.53

© 2024 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com