

PHILIPS

CL950 天花板燈 55W

Smart LED

可調式白光

IP40/塑膠/白色

6941970613385



適用於日常生活的智慧照明

Philips EyeComfort LED 天花板燈配有舒視的光源，在照亮空間的同時，為您的眼睛提供悉心呵護。

智慧控制

- 透過 Google 助理、Alexa 或 Siri 捷徑進行語音控制

燈光模式

- 使用預設的動態燈光模式自訂場景。
- 觸發不同的燈光模式

產品特點

語音控制

使用語音和 Google Assistant、Amazon Alexa 或 Siri 捷徑控制燈具，完全不用動手！使用簡單的語音指令來開啟或關閉燈光、調亮或調暗、改變色彩和設定自訂燈光場景。

自訂場景

混合使用不同的顏色和白光模式，為您的日常生活創造完美的燈光氛圍。使用應用程式儲存模式並隨時叫用，透過 WiZmote 或語音皆可。

觸發不同的燈光模式

“藉由在 WiZ 應用程式設定房間的節奏，您可以讓您的感應器在一天當中不同時間點觸發不同的燈光模式”

規格

燈泡特性

- 預期用途: 室內

設計與外型

- 顏色: 白光
- 材質: 塑膠

耐用性

- 平均使用壽命 (在 2.7 小時/天的情況下): 15 年
- 光通維持率 (LMF): 70%
- 更換週期數目: 15,000

隨附額外功能/配件

- 可用遙控器調光: 是
- 內建 LED: 是
- 隨附遙控器: 無

照明特性

- 色彩一致性: 6 SDCM
- 演色性指數 (CRI): 97
- 達到 60% 光色的熱機時間: <2

其他

- 特殊設計: 臥室
- EyeComfort: 是

其他特性

- 燈電流: 280 mA
- 效率: 80 lm/W

耗電量

- 功率因數: 0.9
- 電壓: 220-240 V

產品尺寸與重量

- 淨重: 3.1 kg
- 高度: 7.3 cm

服務

- 保固: 1 年

技術規格

- 使用壽命達: 15,000 h
- 直徑: 500 mm
- 燈具總流明輸出: 4400
- 光色: 2700-6500
- 可調式燈具: 無線調光 - 請勿搭配調光器使用
- LED: 是
- 內建 LED: 是
- 隨附燈泡瓦數: 55
- IP 防護等級: IP40
- 防護等級: 等級 II

包裝尺寸與重量

- 淨重: 2.7 kg
- 淨重: 3.4 kg
- 高度: 0
- 長度: 0
- 寬度: 0



出版日期: 2024-11-21
版本: 0.52

© 2024 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com