

PHILIPS

CL400 天花板燈
24W

天花板燈

5700K

白色

6941970618533



舒適、不傷眼的 LED 照明

專為雙眼舒適度打造的飛利浦 LED 燈具。

光效

- 這款天花板燈採用柔光網點 (Interlaced Optics) 技術，可巧妙重新分佈光線，全面提升照明體驗。這款燈具的透鏡含有金字塔型微結構，可擴散並均勻分佈光線，使眼睛更舒適。

輕鬆體驗

- 輕鬆安裝

光效

- 光線散佈統一

優越品質

- 輕鬆清洗

耐用

- 使用壽命長達 15,000 小時

產品特點

柔光網點

這款天花板燈採用柔光網點 (Interlaced Optics) 技術，可巧妙重新分佈光線，全面提升照明體驗。這款燈具的透鏡含有金字塔型微結構，可擴散並均勻分佈光線，使眼睛更舒適。

輕鬆安裝

安裝不再費力。只需將燈具安穩固定或掛在牆上或天花板，並插好插頭，即可發揮照明功能。

光線散佈統一

房間各個角落都能獲得均勻統一的光照。

輕鬆清洗

材質平滑易清洗，讓家中從地板到天花板都隨時耀眼動人。

使用壽命長達 15,000 小時

Philips LED 技術讓產品使用壽命延長至 15,000 小時。

規格

燈泡特性

- 預期用途: 室內

設計與外型

- 顏色: 白光
- 材質: 塑膠

耐用性

- 平均使用壽命 (在 2.7 小時/天的情況下): 15 年
- 更換週期數目: 15,000

環境

- Disposal of the product: 根據當地法規廢棄處理已至壽命終點 (從經濟效益角度) 的產品，且不可採用一般家庭廢棄物方式廢棄處理產品。正確廢棄處理產品將有效阻止環境及人體健康可能發生的負面影響。

隨附額外功能/配件

- 可用遙控器調光: 無
- 內建 LED: 是
- 隨附遙控器: 無

照明特性

- 色彩一致性: 6 SDCM
- 演色性指數 (CRI): 95
- 達到 60% 光色的熱機時間: <2

其他

- 特殊設計: 臥室
- 風格: 當代時尚系列
- 類型: 天花板燈
- EyeComfort: 是
- LED 創新: EyeComfort

其他特性

- 燈電流: 205 mA
- 效率: 83 lm/W

耗電量

- 功率因數: 0.5

產品尺寸與重量

- 淨重: 0.56 kg
- 高度: 6 cm

服務

- 保固: 1 年

技術規格

- 使用壽命達: 15,000 h
- 直徑: 320 mm
- 燈具總流明輸出: 2000
- 光色: 5700
- 主電源: AC 220-240
- 可調式燈具: 否
- LED: 是
- IP 防護等級: IP40
- 防護等級: 等級 II

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 6941970618533
- 淨重: 0.56 kg
- 淨重: 0.97 kg

- 高度: 36 cm
- 長度: 8 cm
- 寬度: 35.5 cm



出版日期: 2024-12-04
版本: 0.84

© 2024 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com