

# PHILIPS

## 燈條燈條 10 公尺


燈條

3000K

白色

可調光

6941970648622



## 舒視、不傷眼的 LED 照明

COB dot 燈條可提供柔和光線和極佳的均勻性

### 高品質照明

- EyeComfort – 不傷眼的光線

### 光效

- 光線散佈統一

### 耐用

- 品質優良，持久耐用，歷久彌新

# 產品特點

## EyeComfort – 不傷眼的光線



## 規格

### 燈泡特性

- 預期用途: 室內

### 設計與外型

- 顏色: 白光
- 材質: 金屬, 塑膠

### 耐用性

- 更換週期數目: 15,000

### 環境

- Disposal of the product: 根據當地法規廢棄處理已至壽命終點 (從經濟效益角度) 的產品, 且不可採用一般家庭廢棄物方式廢棄處理產品。正確廢棄處理產品將有效阻止環境及人體健康可能發生的負面影響。

### 隨附額外功能/配件

- 可用遙控器調光: 無
- 內建 LED: 是
- 電源開關設在電線上: 無
- 隨附電源變壓器: 無
- 隨附遙控器: 無

### 照明特性

- 光束角度: 120°
- 色彩一致性: 5 SDCM
- 演色性指數 (CRI): 90
- 達到 60% 光色的熱機時間: <2

### 燈串/燈條

- 可延伸性: 無

劣質光線可能會造成眼睛疲勞。我們大多待在室內, 為居家空間使用正確照明在現代社會更顯重要。我們的產品符合最嚴格的測試標準, 包括閃爍、頻閃、眩光、演色性和調光效果, 可確保光線能滿足 EyeComfort 要求。這款飛利浦 LED 燈泡不僅提供舒適的照明, 在使用壽命內都能維持性能, 提供十多年一致的照明品質、輸出和色彩。

### 光線散佈統一

房間各個角落都能獲得均勻統一的光照。

### 持久耐用

採用精選的堅固材料製成, 兼具耐用性和美觀性。專為持久性能而打造。一次安裝, 長久使用, 無需擔心更換, 盡享長久使用壽命。高品質材料經過 UV 烘烤、高溫等耐久性測試, 確保其耐用性。

### 其他

- 特殊設計: 臥室, 飯廳, 廚房, 客廳
- 風格: 當代時尚系列
- 類型: 燈條
- EyeComfort: 是
- LED 創新: EyeComfort
- 額外功能: 可調式

### 其他特性

- 燈電流: 3330 mA

### 產品尺寸與重量

- 淨重: 0.076 kg
- 高度: 0.15 cm
- 長度: 1,000 cm
- 寬度: 0.8 cm

### 服務

- 保固: 2 年

### 技術規格

- 使用壽命達: 15,000 h
- 燈具總流明輸出: 700
- 光色: 3000
- 主電源: DC 24
- 可調式燈具: 否
- LED: 是
- IP 防護等級: IP20
- 防護等級: 等級 III

### 包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 6941970648622
- 淨重: 0.08 kg
- 淨重: 0.09 kg
- 高度: 1.2 cm
- 長度: 18 cm
- 寬度: 18 cm



出版日期: 2024-12-30  
版本: 0.77

© 2024 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)