

# PHILIPS

天花板燈 120W 矩形

天花板燈

2700 - 6500K

銀色

可調光; 遙控器



6947830485291



## 用觸控方式輕鬆打造氛圍

每次都能營造絕佳氣氛。用遙控器輕鬆按兩下，即可盡情選擇 Philips LED 多功能天花板燈的各個照明設定，為您創造精彩的每一刻

### 輕鬆體驗

- 增進各種時刻的氣氛 可記憶的可調式功能
- 可設定遙控器關燈 10 秒延遲

### 優越品質

- EyeComfort - 不傷眼的光線

### 控制功能

- 可使用牆壁開關調光
- 4 種預設場景
- 60 分鐘後自動關閉。
- 便利的亮度控制 線性調光功能 (未附遙控器)

# 產品特點

## 增進各種時刻的氣氛 可記憶的可調式功能

記憶各個您喜歡的照明設定，幫助您快速使用合適的亮度。

## 可設定遙控器關燈 10 秒延遲

10 秒延遲讓您在用遙控器關燈後，從容離開房間。

## EyeComfort

劣質光線可能會造成眼睛疲勞，我們大多待在室內，為居家空間使用正確照明在現代社會更顯重要。我們的產品符合最嚴格的測試標準，包括閃爍、頻閃、眩光、演色性和調光效果，可確保光線能滿足 EyeComfort 要求。飛利浦 LED 燈泡不僅提供舒適的照明，在使用壽命內都能維持性能，提供十多年一致的照明品質、輸出和色彩。改用對眼睛好的燈具，您的眼睛會感謝您。

## 可使用牆壁開關調光

方便操作的牆壁開關，可供切換使用不同的光線顏色。

## 4 種預設場景

便利的預設燈光場景適用各種場合，隨時享受不同氛圍。

## 60 分鐘後自動關閉。

睡眠模式開啟時，燈光會在 60 分鐘後自動關閉，不必半夜起床關燈。

## 便利的亮度控制 線性調光功能 (未附遙控器)

順暢切換不同亮度，隨心營造完美氣氛。

# 規格

## 燈泡特性

- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: 長方形

## 設計與外型

- 顏色: 銀色
- 材質: 金屬, 塑膠

## 耐用性

- 平均使用壽命 (在 2.7 小時/天的情況下): 15 年
- 光通維持率 (LMF): 70%
- 更換週期數目: 15,000

## 環境

- Disposal of the product: 根據當地法規廢棄處理已至壽命終點 (從經濟效益角度) 的產品，且不可採用一般家庭廢棄物方式廢棄處理產品。正確廢棄處理產品將有效阻止環境及人體健康可能發生的負面影響。

## 隨附額外功能/配件

- 可調式聚光燈頭: 無
- 可用遙控器調光: 是
- 內建 LED: 是
- 隨附遙控器: 是

## 照明特性

- 色彩一致性: 6 SDCM
- 演色性指數 (CRI): 80
- 達到 60% 光色的熱機時間: <2

## 其他

- 特殊設計: 臥室, 客廳, 飯廳, 廚房, 家庭辦公室, 車庫
- 風格: 當代時尚系列
- 類型: 天花板燈
- EyeComfort: 是
- 額外功能: 可調式, 遙控器

## 其他特性

- 燈電流: 650 mA
- 效率: 69 lm/W

## 耗電量

- 功率因數: 0.9

## 產品尺寸與重量

- 淨重: 5.8 kg
- 高度: 9 cm
- 長度: 97 cm
- 寬度: 65 cm

## 服務

- 保固: 1 年

#### 技術規格

- 使用壽命達: 15,000 h
- 燈具總流明輸出: 8300
- 光色: 2700-6500
- 主電源: AC 220-240
- 可調式燈具: RF 調光 - 請勿搭配調光器使用
- LED: 是
- 隨附燈泡瓦數: 120
- IP 防護等級: IP20

- 防護等級: 等級 I

#### 包裝尺寸與重量

- 淨重: 5.8 kg
- 淨重: 7.84 kg
- 高度: 0
- 長度: 0
- 寬度: 0
- 材質編號 (12NC): 929002536210



出版日期: 2024-06-15  
版本: 0.86

© 2024 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)