

# PHILIPS

## 桌燈

72017LEVER II 電池

銀色

LED

72017/14/R3



## 可靠的書桌照明，為您帶來更多便利

採用整合式鋰電池的閱讀燈，為您帶來更多便利

### 不造成雙眼負擔

- 科學化的光線分佈

### 控制功能

- 多段式調光

### 輕鬆體驗

- 充電式電池

# 產品特點

## 科學化的光線分佈 多段式調光

直覺易用的多段式亮度控制設定，方便您控制燈光，打造所需的照明氣氛。

## 充電式電池

無需插入式充電器即可使用。

# 規格

## 設計與外型

- 顏色: 銀色
- 材質: 金屬, 塑膠

## 隨附額外功能/配件

- LED 模組 5 年保固: 無
- FFP - 簡易包裝: 是

## 其他

- 特殊設計: 家庭、辦公室與書房, 客廳與臥室
- 類型: 桌燈
- EyeComfort: 無

## 產品尺寸與重量

- 淨重: 0.825 kg
- 高度: 43.5 cm
- 長度: 15.6 cm
- 寬度: 29 cm

## 服務

- 保固: 1 年

## 技術規格

- 使用壽命達: 15,000 h
- 燈具總流明輸出: 480 lm
- 主電源: 5 V
- LED: 是
- 內建 LED: 是
- 隨附光源能源等級: 內建 LED
- 燈泡數量: 1
- 隨附燈泡瓦數: 4.9 W
- 替換燈泡最高瓦數: 5 W
- IP 防護等級: IP20, 防止 12.5 公釐以上物體進入, 不防水
- 防護等級: III - 安全超低電壓
- 光源可替換: 無

## 包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8718696176221
- 淨重: 0.83 kg
- 淨重: 1.22 kg
- 高度: 455 mm
- 長度: 75 mm
- 寬度: 175 mm
- 材質編號 (12NC): 915005977801



出版日期: 2024-05-02  
版本: 0.184

© 2024 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)