

PHILIPS

環型螢光燈管

Master T5

60 W

2GX13

暖白光

871150064259225



明亮時尚的居家風格，融合 輕薄設計

適合明亮時尚的居家風格搭配的輕薄設計

節能

- 節能

提供最明亮的照明

- 更加明亮的照明帶來鮮明生動的體驗

高流明輸出造就高效率

- 高啟動照明輸出

產品特點

節能

更為明亮

高效能的螢光燈結合 BrightBoost 技術，演繹正確色彩，更加明亮

高啟動照明輸出

高照明輸出帶來更明亮、品質更佳的光源，居家應用的自然飽和度更臻理想。

規格

燈泡特性

- 插座: 2GX13
- 技術: 省電光源
- 可調式: 是

燈泡尺寸

- 高度: 379 mm
- 寬度: 18 mm

耐用性

- 光通維持率 (LMF): 0.85
- 標稱使用壽命: 12,000 h

照明特性

- 演色性指數 (CRI): 81
- 色溫: 3000 K
- 額定光通量: 5000 lm
- 相關色溫 (標稱): 3000 K
- 光通量: 5,000 lm
- 光效 (額定) (標準): 83 lm/W

耗電量

- 電壓: 230 V
- 瓦數: 60.6 W
- 耗電量: 60.6 W
- 能源效益標章 (EEL): G

技術規格

- 頻率: 50 Hz
- 形狀: 環型
- 色度坐標 Y: 0.403
- 色度坐標 X: 0.44
- EPREL 註冊編號: 423624
- 通量測量參考: Sphere
- 可調光: 是
- 燈座基底: 2GX13

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8711500642592
- 淨重: 0.14 kg
- 淨重: 0.38 kg
- 高度: 39.7 cm
- 長度: 38.1 cm
- 寬度: 2.5 cm



出版日期: 2024-11-21
版本: 0.830

© 2024 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com