

# PHILIPS

燈泡 60W G95 B22

LED

2700K

806lm

15000h

8718696732441



## 無可比擬的燈泡

飛利浦 LED 燈泡不但能提供**優美溫暖**的白光，使用**壽命**也特別長，可立即大幅節省能源消耗。這款燈泡採用純粹雅致的設計，是白熾燈泡的最佳替換選擇。

### 高品質照明

- 不會有燈具閃爍

### 選擇輕鬆更換您的舊燈泡

- 形狀和尺寸與球型白熾燈泡相似

### 使用壽命長達數十年的高品質 LED 燈

- 為您的眼睛舒適而設計

### 出色的設計，亮燈關燈皆美觀

- 亮燈關燈皆美觀

# 產品特點

## 不會有燈具閃爍

如果燈具頻繁閃爍，不只會造成您的眼睛不適、引起頭痛，甚至會對患有急性光過敏症的人產生嚴重傷害。燈具閃爍既擾人又沒有必要。LED 會閃爍，主因是 LED 會快速回應驅動器電流。然而，飛利浦 LED 的設計將驅動器的電流輸出降到最低，消除了造成燈具閃爍的因素，所以您絕不會看到燈具閃爍。

## 取代球型白熾燈泡



此款呈現當代照明的 LED 球型燈泡採用精美形狀設計與常見尺寸，是永久取代傳統球型白熾燈泡的完美替代品。

## 為您的眼睛舒適而設計



顯而易見的是，刺眼的照明容易讓眼睛感到疲勞。若是太亮，則會感到眩光。太柔和，則會感到閃爍。您可立即使用專為眼睛舒適而設計的 LED 來照亮居家環境，並建立舒適的氛圍。

## 亮燈關燈皆美觀



「這些帶有可見燈絲的優美燈泡可為任何房間增添時尚和懷舊氣息。亮燈關燈皆美觀。」

# 規格

## 燈泡特性

- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: 非指向性球型燈泡
- 插座: B22
- 玻璃類型: 霧面
- 可調式: 無
- 燈泡表層: 霧面
- 燈泡材質: 塑膠

## 燈泡尺寸

- 高度: 13.5 cm
- 寬度: 9.5 cm

## 設計與外型

- 材質: 塑膠

## 耐用性

- 更換週期數目: 50,000
- 環境溫度範圍: -20 至 +45 °C
- 標稱使用壽命: 15,000 h

## 環境

- Disposal of the product: 根據當地法規廢棄處理已至壽命終點 (從經濟效益角度) 的產品，且不可採用一般家庭廢棄物方式廢棄處理產品。正確廢棄處理產品將有效阻止環境及人體健康可能發生的負面影響。

## 照明特性

- 光束角度: 150 °
- 演色性指數 (CRI): 80
- 色溫: 2700 K
- 額定光通量: 806 lm
- 達到 60% 光色的熱機時間: 0.5 s
- 色碼: 827 | CCT of 2700K
- 相關色彩溫度 (規範): 2700 K
- 光通量: 806 lm
- 光效 (額定) (標準): 115 lm/W

## 其他

- EyeComfort: 是
- LED 創新: EyeComfort

**其他特性**

- 效率: 115 lm/W
- 符合歐盟 RoHS 標準: 是

**包裝資訊**

- EAN: 8718696732441
- EOC: 871869673244100
- 產品名稱: LEDGlobe 7-60W G95 B22 WW 230V\_AU

**功率**

- 功率因數 (比值): 0.7

**耗電量**

- 功率因數: 0.7
- 電壓: 220-240 V
- 瓦數: 7 W
- 等效瓦數: 60 W
- 耗電量: 7 W

**產品尺寸與重量**

- 長度: 13.5 cm

**額定值**

- 額定壽命: 15,000 h

**技術規格**

- 頻率: 50-60 Hz
- 可調光: 否
- 燈座基底: B22

**包裝尺寸與重量**

- EAN/UPC - 產品: 8718696732441
- 淨重: 0.11 kg
- 淨重: 0.15 kg
- 高度: 12.9 cm
- 長度: 9.6 cm
- 寬度: 9.6 cm
- 材質編號 (12NC): 929002442069



出版日期: 2024-06-19  
版本: 0.161

© 2024 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)