

PHILIPS

燈泡 80W U 型 E27

LED

3000K

950lm

15000h

8718696844960



無可比擬的燈泡

先進 LED 燈泡能為日常的室內活動提供一般照明解決方案。您可以立即省下電費，並且不用再經常更換燈泡，照明品質還能維持不變。

高品質照明

- 不會有燈具閃爍
- 整體光源

選擇永續型解決方案

- 燈泡使用壽命長達 15 年

產品特點

不會有燈具閃爍

如果燈具頻繁閃爍，不只會造成您的眼睛不適、引起頭痛，甚至會對患有急性光過敏症的人產生嚴重傷害。燈具閃爍既擾人又沒有必要。LED 會閃爍，主因是 LED 會快速回應驅動器電流。然而，飛利浦 LED 的設計將驅動器的電流輸出降到最低，消除了造成燈具閃爍的因素，所以您絕不會看到燈具閃爍。

整體光源

此款 LED 燈泡的造型設計兼具創新與復古，光束擴展邊緣也不會形成陰影。您可以享受環繞四周的暖白光。

15,000 小時額定平均使用壽命



此款燈泡的使用壽命長達 15,000 小時，能減少時常汰換的麻煩，讓您享受超過 15 年的完美照明解決方案。

規格

燈泡特性

- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: 非指向性燈泡
- 插座: E27
- 玻璃類型: 霧面
- 可調式: 無
- 燈泡表層: 霧面
- 燈泡材質: 塑膠

燈泡尺寸

- 高度: 11.43 cm
- 寬度: 3.72 cm

設計與外型

- 材質: 塑膠

耐用性

- 更換週期數目: 50,000
- 標稱使用壽命: 15,000 h

環境

- Disposal of the product: 根據當地法規廢棄處理已至壽命終點 (從經濟效益角度) 的產品，且不可採用一般家庭廢棄物方式廢棄處理產品。正確廢棄處理產品將有效阻止環境及人體健康可能發生的負面影響。

照明特性

- 光束角度: 200°
- 演色性指數 (CRI): 80
- 色溫: 3000 K
- 額定光通量: 950 lm
- 達到 60% 光色的熱機時間: 立即完全點亮

其他

- EyeComfort: 是
- LED 創新: EyeComfort

其他特性

- 效率: 100 lm/W

包裝資訊

- EAN: 8718696844960
- EOC: 871869684496000
- 產品名稱: DLStick 9.5W E27 3000K 1PF/12 APR

耗電量

- 功率因數: 0.51
- 電壓: 220-240 V
- 瓦數: 9.5 W
- 等效瓦數: 80 W

產品尺寸與重量

- 長度: 11.43 cm

技術規格

- 頻率: 50-60 Hz

8718696844960

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8718696844960
- 淨重: 0.04 kg
- 淨重: 0.05 kg

- 高度: 14.8 cm
- 長度: 4 cm
- 寬度: 4 cm
- 材質編號 (12NC): 929001901407



出版日期: 2024-06-24
版本: 0.161

© 2024 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com