

PHILIPS

燈絲型燈泡透明 60W
A60 E27

LED

3000K

600lm

10000h

8718699623050



適合居家照明的先進 LED 燈泡

飛利浦 LED 燈泡不但能提供優美的暖白光，使用壽命也特別長，可立即大幅節省能源消耗。這款燈泡採用純粹雅致的設計，是白熾燈泡的最佳替換選擇。

選擇輕鬆更換您的舊燈泡

- 形狀和尺寸與標準白熾燈泡相似

產品特點

形狀和尺寸與標準白熾燈泡相似



此款呈現當代照明的節能標準 LED 燈泡採用精美形狀設計與常見尺寸，是永久取代傳統標準白熾燈泡的完美替代品。Brad，請再次審閱此文本的上述所有內容。讀起來不太通順。

規格

燈泡特性

- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: 非指向性燈泡
- 插座: E27
- 可調式: 無
- 燈泡表層: 透明
- 燈泡材質: 玻璃

燈泡尺寸

- 高度: 10.4 cm
- 寬度: 6 cm

耐用性

- 更換週期數目: 20,000
- 標稱使用壽命: 10,000 h

環境

- Disposal of the product: 根據當地法規廢棄處理已至壽命終點 (從經濟效益角度) 的產品，且不可採用一般家庭廢棄物方式廢棄處理產品。正確廢棄處理產品將有效阻止環境及人體健康可能發生的負面影響。

照明特性

- 光束角度: 300 °
- 演色性指數 (CRI): 80
- 色溫: 3000 K
- 額定光通量: 600 lm

其他

- EyeComfort: 是
- LED 創新: EyeComfort

其他特性

- 效率: 100 lm/W

包裝資訊

- EAN: 8718699623050
- EOC: 871869962305000
- 產品名稱: LEDClassic 6-60W A60 E27 830 CL NDAPR

耗電量

- 功率因數: 0.51
- 電壓: AC 220-240 V
- 瓦數: 6 W
- 等效瓦數: 60 W

產品尺寸與重量

- 長度: 10.4 cm

技術規格

- 頻率: 50-60 Hz

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8718699623050
- 淨重: 0.03 kg
- 淨重: 0.05 kg
- 高度: 15 cm
- 長度: 6.6 cm
- 寬度: 6.6 cm



出版日期: 2025-03-06
版本: 0.120

© 2025 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com