

# PHILIPS

燈絲型蠟燭燈透明  
40W B35 E14


LED

3000K

400lm

10000h

8718699623258



## 適合居家照明的先進 LED 燈泡

飛利浦 LED 燈泡不但能提供優美的暖白光，使用壽命也特別長，可立即大幅節省能源消耗。這款燈泡採用純粹雅致的設計，是白熾燈泡的最佳替換選擇。

**選擇輕鬆更換您的舊燈泡**

- 形狀和尺寸與標準白熾燈泡相似

# 產品特點

## 取代標準白熾燈

此款省電 LED 燈泡採用精美設計與常見的形狀，是永久取代傳統白熾燈泡的完美替代品。

# 規格

## 燈泡特性

- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: 非指向性蠟燭燈
- 插座: E14
- 可調式: 無
- 燈泡表層: 透明
- 燈泡材質: 玻璃

## 燈泡尺寸

- 高度: 9.7 cm
- 寬度: 3.5 cm

## 耐用性

- 更換週期數目: 20,000
- 標稱使用壽命: 10,000 h

## 環境

- Disposal of the product: 根據當地法規廢棄處理已至壽命終點 (從經濟效益角度) 的產品，且不可採用一般家庭廢棄物方式廢棄處理產品。正確廢棄處理產品將有效阻止環境及人體健康可能發生的負面影響。

## 照明特性

- 光束角度: 300 °
- 演色性指數 (CRI): 80
- 色溫: 3000 K
- 額定光通量: 400 lm

## 其他

- EyeComfort: 是
- LED 創新: EyeComfort

## 其他特性

- 效率: 100 lm/W

## 包裝資訊

- EAN: 8718699623258
- EOC: 871869962325800
- 產品名稱: LEDClassic 4-40W B35 E14 830 CL NDAPR

## 耗電量

- 功率因數: 0.51
- 電壓: AC 220-240 V
- 瓦數: 4 W
- 等效瓦數: 40 W

## 產品尺寸與重量

- 長度: 9.7 cm

## 技術規格

- 頻率: 50-60 Hz

## 包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8718699623258
- 淨重: 0.02 kg
- 淨重: 0.03 kg
- 高度: 14.9 cm
- 長度: 4 cm
- 寬度: 4 cm



出版日期: 2024-12-05  
版本: 0.107

© 2024 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)