

# PHILIPS

燈泡 44W P45 E27

LED

6500K

400lm

25000h

8718699658144



## 無可比擬的燈泡

先進 LED 燈泡能為日常的室內活動提供一般照明解決方案。您可以立即省下電費，並且不用再經常更換燈泡，照明品質還能維持不變。

### 高品質照明

- 為您的眼睛舒適而設計

### 選擇永續型解決方案

- 燈泡使用壽命長達 15 年
- 燈泡使用壽命長達 25 年

### 讓燈光超越照明

- 立即亮起

### 使用壽命長達數十年的高品質 LED 燈

- 展現真實色彩顏色的燈光

# 產品特點

## 不傷眼的柔和 LED



顯而易見的是，刺眼的照明容易讓眼睛感到疲勞。若是太亮，則會感到眩光。太柔和，則會感到閃爍。您可立即使用專為眼睛舒適而設計的 LED 來照亮居家環境，並建立舒適的氛圍。

## 15,000 小時額定平均使用壽命



此款燈泡的使用壽命長達 15,000 小時，能減少時常汰換的麻煩，讓您享受超過 15 年的完美照明解決方案。

## 25,000 小時額定平均使用壽命



此款燈泡的使用壽命長達 25,000 小時，能減少時常汰換的麻煩，讓您享受超過 25 年的完美照明解決方案。

## 立即亮起 展現真實色彩顏色的燈光



從衣櫥中挑選衣服時可看見衣服的真实顏色 - 您可以信心十足地穿搭紅色連衣裙和紅色鞋子，確定顏色完美符合。

# 規格

## 燈泡特性

- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: 非指向性球泡燈
- 插座: E27
- 玻璃類型: 霧面
- 可調式: 無
- 燈泡表層: 霧面
- 燈泡材質: 塑膠

## 燈泡尺寸

- 高度: 8.7 cm
- 寬度: 4.5 cm

## 設計與外型

- 材質: 塑膠

## 耐用性

- 更換週期數目: 50,000
- 標稱使用壽命: 15,000 h

## 環境

- Disposal of the product: 根據當地法規廢棄處理已至壽命終點(從經濟效益角度)的產品，且不可採用一般家庭廢棄物方式廢棄處理產品。正確廢棄處理產品將有效阻止環境及人體健康可能發生的負面影響。

#### 照明特性

- 光束角度: 150 °
- 演色性指數 (CRI): 90
- 色溫: 6500 K
- 額定光通量: 350 lm
- 達到 60% 光色的熱機時間: 立即完全點亮
- 色碼: 965 | CCT of 6500K

#### 其他

- EyeComfort: 是
- LED 創新: EyeComfort

#### 其他特性

- 效率: 87 lm/W

#### 包裝資訊

- EAN: 8718699658144
- EOC: 871869965814400
- 產品名稱: LEDBulb 4W E27 6500K 230V P45 9 APR

#### 耗電量

- 功率因數: 0.51
- 電壓: 220-240 V
- 瓦數: 4 W
- 等效瓦數: 40 W

#### 產品尺寸與重量

- 長度: 8.7 cm

#### 技術規格

- 頻率: 50-60 Hz

#### 包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8718699658144
- 淨重: 0.02 kg
- 淨重: 0.03 kg
- 高度: 8.8 cm
- 長度: 4.7 cm
- 寬度: 4.7 cm



出版日期: 2024-11-21  
版本: 0.104

© 2024 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)