

PHILIPS

燈絲型燈泡霧面
100W G120 E27

LED

4000K

1521lm

15000h



8718699665166



無可比擬的燈泡

採用您熟知且喜愛的常見形狀，為您提供經典的白熾燈外型，且能減少約80%用電量。寬光束角度可讓光源完美散佈於整個空間。

高品質照明

- 為您的眼睛舒適而設計

選擇輕鬆更換您的舊燈泡

- 形狀和尺寸與標準鹵素燈泡相似

創造適合居家環境的光線

- 適合用於一般房間照明

讓燈光超越照明

- 復古風格，現代 LED 技術

產品特點

不傷眼的柔和 LED



顯而易見的是，刺眼的照明容易讓眼睛感到疲勞。若是太亮，則會感到眩光。太柔和，則會感到閃爍。您可立即使用專為眼睛舒適而設計的 LED 來照亮居家環境，並建立舒適的氛圍。

取代標準鹵素燈



這款時尚的 LED 省電型標準燈泡採用精美形狀設計，燈具尺寸亦為常見規格，是可永久取代傳統標準鹵素燈的完美替代品。

復古風格，現代 LED

LED 經典系列燈泡採用標準 LED 節能技術。結合先進技術與復古設計，您一定會愛上此系列復古風格燈泡。

適合用於一般照明



時尚燈具皆採用飛利浦 LED 標準燈泡，適合全方位照明，是房間照明的最佳選擇。

規格

燈泡特性

- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: 非指向性球型燈泡
- 插座: E27
- 玻璃類型: 霧面
- 可調式: 無
- 燈泡表層: 霧面
- 燈泡材質: 玻璃

燈泡尺寸

- 高度: 17.7 cm
- 寬度: 12.5 cm

設計與外型

- 材質: 玻璃

耐用性

- 更換週期數目: 20,000
- 標稱使用壽命: 15,000 h

環境

- Disposal of the product: 根據當地法規廢棄處理已至壽命終點 (從經濟效益角度) 的產品，且不可採用一般家庭廢棄物方式廢棄處理產品。正確廢棄處理產品將有效阻止環境及人體健康可能發生的負面影響。

照明特性

- 演色性指數 (CRI): 80
- 色溫: 4000 K
- 額定光通量: 1521 lm
- 達到 60% 光色的熱機時間: 0.5 s
- 相關色彩溫度 (規範): 4000 K
- 光通量: 1,521 lm
- 頻閃效應能見度測量 (SVM): 0.4
- 光效 (額定) (標準): 144.00 lm/W

其他

- EyeComfort: 是
- LED 創新: EyeComfort

其他特性

- 效率: 144 lm/W
- 符合歐盟 RoHS 標準: 是

包裝資訊

- EAN: 8718699665166
- EOC: 871869966516600
- 產品名稱: LED classic 100W E27 CW G120 FR ND 1PF/6

功率

- 功率因數 (比值): 0.52

耗電量

- 功率因數: 0.52
- 電壓: 220-240 V
- 瓦數: 10.5 W
- 等效瓦數: 100 W
- 耗電量: 10.5 W
- 能源效益標章 (EEL): D

產品尺寸與重量

- 長度: 17.7 cm

額定值

- 額定壽命: 15,000 h

技術規格

- 頻率: 50-60 Hz
- EPREL 註冊編號: 400297
- 通量測量參考: Sphere
- 閃爍值 (PstLM) - 符合 EN 61000-3-3 的閃爍值: 1
- 線路頻率: 50 to 60 Hz
- 可調光: 否
- 燈座基底: E27

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8718699665166
- 淨重: 0.1 kg
- 淨重: 0.2 kg
- 高度: 22.6 cm
- 長度: 12.8 cm
- 寬度: 12.8 cm
- 材質編號 (12NC): 929002067901



出版日期: 2024-06-15
版本: 0.592

© 2024 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com