

PHILIPS

蠟燭燈 15W T25 E14

LED

2700K

150lm

15000h



8718699771935



適合居家照明的先進 LED 燈泡

飛利浦 LED 燈泡提供優美、格外溫暖的光線，且使用壽命格外持久，可立即大幅節省能源消耗。這款燈泡具有火焰色溫，是營造舒適氛圍的理想選擇。

選擇輕鬆更換您的舊燈泡

- 形狀和尺寸與標準白熾燈泡相似

選擇永續型解決方案

- 燈泡使用壽命長達 15 年

讓燈光超越照明

- 適用於冰箱與冷凍庫

產品特點

取代標準白熾燈

此款省電 LED 燈泡採用精美設計與常見的形狀，是永久取代傳統白熾燈泡的完美替代品。

15,000 小時額定平均使用壽命



此款燈泡的使用壽命長達 15,000 小時，能減少時常汰換的麻煩，讓您享受超過 15 年的完美照明解決方案。

特殊家電設備用燈泡

飛利浦冰箱燈泡適用於冰箱、冷凍庫等類似低溫作業環境。您可使用飛利浦冰箱燈泡輕鬆替代家電設備用燈泡，享受持久耐用的使用壽命。

規格

燈泡特性

- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: 非指向性球泡燈
- 插座: E14
- 玻璃類型: 霧面
- 可調式: 無
- 燈泡表層: 霧面
- 燈泡材質: 塑膠

燈泡尺寸

- 高度: 5.9 cm
- 寬度: 2.5 cm

設計與外型

- 材質: 塑膠

耐用性

- 更換週期數目: 50,000
- 標稱使用壽命: 15,000 h

環境

- Disposal of the product: 根據當地法規廢棄處理已至壽命終點 (從經濟效益角度) 的產品，且不可採用一般家庭廢棄物方式廢棄處理產品。正確廢棄處理產品將有效阻止環境及人體健康可能發生的負面影響。

照明特性

- 演色性指數 (CRI): 80
- 色溫: 2700 K
- 額定光通量: 150 lm
- 達到 60% 光色的熱機時間: 0.5 s
- 色碼: 827 | CCT of 2700K
- 相關色溫 (標稱): 2700 K
- 光通量: 150 lm
- 頻閃效應能見度測量 (SVM): 0.4
- 光效 (額定) (標準): 88.00 lm/W

其他

- EyeComfort: 是
- LED 創新: EyeComfort

其他特性

- 效率: 88 lm/W
- 符合歐盟 RoHS 標準: 是

包裝資訊

- EAN: 8718699771935
- EOC: 871869977193501
- 產品名稱: LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6

功率

- 功率因數 (比值): 0.4

耗電量

- 功率因數: 0.4
- 電壓: 220-240 V
- 瓦數: 1.7 W
- 等效瓦數: 15 W
- 耗電量: 1.7 W
- 能源效益標章 (EEL): F

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8718699771935
- 淨重: 0.01 kg
- 淨重: 0.02 kg
- 高度: 12.7 cm
- 長度: 2.5 cm
- 寬度: 6.3 cm

產品尺寸與重量

- 長度: 5.9 cm

額定值

- 額定壽命: 15,000 h

技術規格

- 頻率: 50-60 Hz
- EPREL 註冊編號: 391879
- 通量測量參考: Sphere
- 閃爍值 (PstLM) - 符合 EN 61000-3-3 的閃爍值: 1
- 線路頻率: 50 to 60 Hz
- 可調光: 否
- 燈座基底: E14



出版日期: 2024-11-21
版本: 0.468

© 2024 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com