

PHILIPS

燈絲型蠟燭燈琥珀色
15W P45 E27

LED

1800K

136lm

15000h

調光



8719514316010



適合居家照明的先進 LED 技術

飛利浦 LED 燈泡不但能提供優雅且格外溫暖的白光，使用壽命也特別長，可立即大幅節省能源消耗。這款燈泡具有火焰色溫，是營造舒適氛圍的理想選擇。

簡單易用的智慧型照明讓日常生活更方便


- 可調式、格外溫暖白光

出色的設計，亮燈關燈皆美觀

- 亮燈關燈皆美觀

產品特點

可調式、格外溫暖白光



使用格外溫暖白光增強您家中的氛圍，透過應用程式或語音流暢地調暗到您想要的亮度。

亮燈關燈皆美觀



「這些帶有可見燈絲的優美燈泡可為任何房間增添時尚和懷舊氣息。亮燈關燈皆美觀。」

規格

燈泡特性

- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: 非指向性球泡燈
- 插座: E27
- 可調式: 是
- 燈泡材質: 玻璃

燈泡尺寸

- 高度: 8 cm
- 寬度: 4.6 cm

設計與外型

- 材質: 玻璃

耐用性

- 更換週期數目: 20,000
- 標稱使用壽命: 15,000 h

環境

- Disposal of the product: 根據當地法規廢棄處理已至壽命終點 (從經濟效益角度) 的產品，且不可採用一般家庭廢棄物方式廢棄處理產品。正確廢棄處理產品將有效阻止環境及人體健康可能發生的負面影響。

照明特性

- 演色性指數 (CRI): 80
- 色溫: 1800 K
- 額定光通量: 136 lm
- 達到 60% 光色的熱機時間: 立即完全點亮
- 色碼: 818 | CCT of 1800K

其他

- EyeComfort: 是
- LED 創新: EyeComfort
- 額外功能: 可調式, 裝飾用

其他特性

- 效率: 52 lm/W

包裝資訊

- EAN: 8719514316010
- EOC: 871951431601000
- 產品名稱: LED classic 15W P45 E27 GOLD SP D SRT4

耗電量

- 功率因數: 0.7
- 電壓: 220-240 V
- 瓦數: 2.6 W
- 等效瓦數: 15 W

產品尺寸與重量

- 長度: 8 cm

技術規格

- 頻率: 50-60 Hz

8719514316010

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8719514316010
- 淨重: 0.02 kg
- 淨重: 0.04 kg

- 高度: 12.7 cm
- 長度: 5.3 cm
- 寬度: 6.3 cm
- 材質編號 (12NC): 929002983401



出版日期: 2024-06-24
版本: 0.235

© 2024 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com