

PHILIPS

燈絲型蠟燭燈霧面
40W B35 E14

LED

2200-2700K

470lm

15000h

調光



8719514324299



體驗可調式、暖白光 LED 燈

飛利浦 LED 霧面蠟燭燈營造出柔和的散射燈光效果，使用壽命持久。這款迷人燈泡擁有純粹又優雅的設計，能完美搭配小型燈座 (E14) 的吊燈燈具使用。

選擇永續型解決方案

- 省錢又環保

創造適合居家環境的光線

- 裝飾用燈具的最佳選擇

產品特點

節能效果高達 90%



LED 技術比標準燈泡節省高達 90% 的能源。物超所值，年年為您節省支出，還有助於保護環境。

裝飾用燈具的最佳選擇



時尚的飛利浦 LED 蠟燭燈，適用於吊燈、吊扇、梳妝台燈條和柱燈等裝飾用燈具。

規格

燈泡特性

- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: 非指向性蠟燭燈
- 插座: E14
- 玻璃類型: 霧面
- 可調式: 僅適用特定調光器
- 燈泡表層: 霧面
- 燈泡材質: 玻璃

燈泡尺寸

- 高度: 9.7 cm
- 寬度: 3.5 cm

設計與外型

- 材質: 玻璃

耐用性

- 更換週期數目: 20,000
- 標稱使用壽命: 15,000 h

環境

- Disposal of the product: 根據當地法規廢棄處理已至壽命終點 (從經濟效益角度) 的產品，且不可採用一般家庭廢棄物方式廢棄處理產品。正確廢棄處理產品將有效阻止環境及人體健康可能發生的負面影響。

照明特性

- 演色性指數 (CRI): 90
- 色溫: 2200-2700 K
- 額定光通量: 470 lm
- 達到 60% 光色的熱機時間: 立即完全點亮
- 色碼: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

其他

- EyeComfort: 是
- LED 創新: EyeComfort
- 額外功能: 可調式, WarmGlow

其他特性

- 效率: 138 lm/W

包裝資訊

- EAN: 8719514324299
- EOC: 871951432429900
- 產品名稱: LED classic 40W B35 E14 FR WGD90 SRT4

耗電量

- 功率因數: 0.6
- 電壓: 220-240 V
- 瓦數: 3.4 W
- 等效瓦數: 40 W
- 能源效益標章 (EEL): D

產品尺寸與重量

- 長度: 9.7 cm

8719514324299

技術規格

- 頻率: 50-60 Hz
- EPREL 註冊編號: 453269

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8719514324299
- 淨重: 0.01 kg
- 淨重: 0.03 kg
- 高度: 14.6 cm
- 長度: 4.6 cm
- 寬度: 6.3 cm



出版日期: 2025-01-23
版本: 0.372

© 2025 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com