

# PHILIPS

燈泡 100W A60M  
B22

LED

2700K

1521lm

15000h

調光

8719514333697



## 體驗可調式、暖白光 LED 燈

先進 LED 燈泡能為日常的室內活動提供一般照明解決方案。您可以立即省下電費，並且不用再經常更換燈泡，照明品質還能維持不變。

### 選擇永續型解決方案

- 燈泡使用壽命長達 15 年

### 讓燈光超越照明

- 可調式

### 使用壽命長達數十年的高品質 LED 燈

- 為您的眼睛舒適而設計

# 產品特點

## 15,000 小時額定平均使用壽命



此款燈泡的使用壽命長達 15,000 小時，能減少時常汰換的麻煩，讓您享受超過 15 年的完美照明解決方案。

## 可調式

此款燈泡可與大多數調光器搭配使用，可流暢調光至完整亮度的 10%，協助營造喜歡的氛圍。請查看亮度調節相容性表格，以確定特定的調光器是否能與此燈泡搭配使用。

## 為您的眼睛舒適而設計



顯而易見的是，刺眼的照明容易讓眼睛感到疲勞。若是太亮，則會感到眩光。太柔和，則會感到閃爍。您可立即使用專為眼睛舒適而設計的 LED 來照亮居家環境，並建立舒適的氛圍。

# 規格

## 燈泡特性

- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: 非指向性燈泡
- 插座: B22
- 玻璃類型: 霧面
- 可調式: 僅適用特定調光器
- 燈泡表層: 霧面
- 燈泡材質: 塑膠

## 燈泡尺寸

- 高度: 11 cm
- 寬度: 6 cm

## 設計與外型

- 材質: 塑膠

## 耐用性

- 更換週期數目: 50,000
- 環境溫度範圍: -20 至 +45 °C
- 標稱使用壽命: 15,000 h

## 環境

- Disposal of the product: 根據當地法規廢棄處理已至壽命終點 (從經濟效益角度) 的產品，且不可採用一般家庭廢棄物方式廢棄處理產品。正確廢棄處理產品將有效阻止環境及人體健康可能發生的負面影響。

## 照明特性

- 光束角度: 150 °
- 演色性指數 (CRI): 90
- 色溫: 2700 K
- 額定光通量: 1521 lm
- 達到 60% 光色的熱機時間: 0.5 s
- 色碼: 927 | CCT of 2700K
- 相關色彩溫度 (規範): 2700 K
- 光通量: 1,521 lm
- 光效 (額定) (標準): 117 lm/W

## 其他

- EyeComfort: 是
- LED 創新: EyeComfort
- 額外功能: 可調式

## 其他特性

- 效率: 117 lm/W
- 符合歐盟 RoHS 標準: 是

## 包裝資訊

- EAN: 8719514333697
- EOC: 871951433369700
- 產品名稱: LEDBulb 13-100W B22 2700K D 1PF/6 AU

## 功率

- 功率因數 (比值): 0.9

#### 耗電量

- 功率因數: 0.9
- 電壓: 220-240 V
- 瓦數: 13 W
- 等效瓦數: 100 W
- 耗電量: 13 W

#### 產品尺寸與重量

- 長度: 11 cm

#### 額定值

- 額定壽命: 15,000 h

#### 技術規格

- 頻率: 50-60 Hz
- 可調光: 僅能使用特定調光器
- 燈座基底: B22

#### 包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8719514333697
- 淨重: 0.08 kg
- 淨重: 0.09 kg
- 高度: 13.7 cm
- 長度: 6.1 cm
- 寬度: 6.1 cm
- 材質編號 (12NC): 929002069619



出版日期: 2024-06-19  
版本: 0.312

© 2024 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)