

# PHILIPS

燈絲型燈泡琥珀色  
50W G125 E27

LED


2200K

650lm

15000h

調光

8719514338845



## 無可比擬的燈泡

飛利浦 LED 燈泡不但能提供優美的暖白光，使用壽命也特別長，可立即大幅節省能源消耗。這款燈泡採用純粹優雅的設計，是霧面傳統燈泡的最佳替換選擇。

### 高品質照明

- 為您的眼睛舒適而設計

### 讓燈光超越照明

- 調暗為暖色光

### 出色的設計，亮燈關燈皆美觀

- 亮燈關燈皆美觀

# 產品特點

## 不傷眼的柔和 LED



顯而易見的是，刺眼的照明容易讓眼睛感到疲勞。若是太亮，則會感到眩光。太柔和，

則會感到閃爍。您可立即使用專為眼睛舒適而設計的 LED 來照亮居家環境，並建立舒適的氛圍。

## 調暗為暖色光

有了這款可調式燈泡，您就可以從 2200k 溫暖光線調暗為 2700K 光線。燈光調得越暗，光線就會越溫暖。

## 亮燈關燈皆美觀



「這些帶有可見燈絲的優美燈泡可為任何房間增添時尚和懷舊氣息。亮燈關燈皆美觀。」

# 規格

## 燈泡特性

- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: 非指向性球型燈泡
- 插座: E27
- 可調式: 是

## 燈泡尺寸

- 高度: 18 cm
- 寬度: 12.5 cm

## 耐用性

- 更換週期數目: 20,000
- 標稱使用壽命: 15,000 h

## 環境

- Disposal of the product: 根據當地法規廢棄處理已至壽命終點 (從經濟效益角度) 的產品，且不可採用一般家庭廢棄物方式廢棄處理產品。正確廢棄處理產品將有效阻止環境及人體健康可能發生的負面影響。

## 照明特性

- 光束角度: 270 °
- 演色性指數 (CRI): 80
- 色溫: 2200 K
- 額定光通量: 650 lm
- 達到 60% 光色的熱機時間: 立即完全點亮
- 色碼: 822 | CCT of 2200K

## 其他

- EyeComfort: 是
- LED 創新: EyeComfort
- 額外功能: 可調式, 裝飾用

## 其他特性

- 效率: 90 lm/W

## 包裝資訊

- EAN: 8719514338845
- EOC: 871951433884500
- 產品名稱: LEDclassic7.2-50W G120E27 2200KGOLD CL D

## 耗電量

- 功率因數: 0.7
- 電壓: 220-240 V
- 瓦數: 7.2 W
- 等效瓦數: 50 W

## 產品尺寸與重量

- 長度: 18 cm

## 技術規格

- 頻率: 50-60 Hz

**包裝尺寸與重量**

- EAN/UPC - 產品: 8719514338845
- 淨重: 0.1 kg
- 淨重: 0.2 kg

- 高度: 22.6 cm
- 長度: 12.8 cm
- 寬度: 12.8 cm
- 材質編號 (12NC): 929002413049



出版日期: 2024-06-19  
版本: 0.58

© 2024 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)