

# PHILIPS

燈絲型蠟燭燈透明  
40W B35 E14

UltraEfficient (超效能)

3000K

485lm

50000h



8719514435759



## 明亮 LED 燈帶來優異的照明品質

飛利浦 LED 燈泡不但能提供優美溫暖的白光，使用壽命也特別長，可立即大幅節省能源消耗。這款燈泡採用純粹雅致的設計，是白熾燈泡的最佳替換選擇。

### 高品質照明

- 為您的眼睛舒適而設計

### 選擇永續型解決方案

- 省錢又環保
- 燈泡使用壽命 - 長達 50 年

### 出色的設計，亮燈關燈皆美觀

- 經典玻璃 LED

# 產品特點

## 不傷眼的柔和 LED



顯而易見的是，刺眼的照明容易讓眼睛感到疲勞。若是太亮，則會感到眩光。太柔和，則會感到閃爍。您可立即使用專為眼睛舒適而設計的 LED 來照亮居家環境，並建立舒適的氛圍。

## 節能效果高達 90%



LED 技術比標準燈泡節省高達 90% 的能源。物超所值，年年為您節省支出，還有助於保護環境。

## 玻璃透明設計

您喜愛的外觀和您期望的效能。經典透明玻璃設計複製了傳統燈泡既美麗又閃亮的光線，非常適合在整個家中使用。

## 燈泡使用壽命 - 長達 50 年



此款燈泡的使用壽命長達 50,000 小時，能減少時常汰換的麻煩，讓您享受超過 50 年的完美照明解決方案。

# 規格

## 燈泡特性

- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: 非指向性蠟燭燈
- 插座: E14
- 玻璃類型: 透明
- 可調式: 無
- 燈泡表層: 透明
- 燈泡材質: 玻璃

## 燈泡尺寸

- 高度: 12.5 cm
- 寬度: 3.5 cm

## 設計與外型

- 材質: 玻璃

## 耐用性

- 更換週期數目: 50,000
- 標稱使用壽命: 50,000 h

## 環境

- Disposal of the product: 根據當地法規廢棄處理已至壽命終點(從經濟效益角度)的產品，且不可採用一般家庭廢棄物方式廢棄處理產品。正確廢棄處理產品將有效阻止環境及人體健康可能發生的負面影響。

## 照明特性

- 演色性指數 (CRI): 80
- 色溫: 3000 K
- 額定光通量: 485 lm
- 達到 60% 光色的熱機時間: 立即完全點亮
- 色碼: 830 | CCT of 3000K

## 其他

- EyeComfort: 是
- LED 創新: UltraEfficient, EyeComfort

#### 其他特性

- 效率: 210 lm/W

#### 包裝資訊

- EAN: 8719514435759
- EOC: 871951443575900
- 產品名稱: LED CLA 40W B35 E14 3000K CL UE SRT4

#### 耗電量

- 功率因數: 0.35
- 電壓: 220-240 V
- 瓦數: 2.3 W
- 等效瓦數: 40 W
- 能源效益標章 (EEL): A

#### 產品尺寸與重量

- 長度: 12.5 cm

#### 技術規格

- 頻率: 50-60 Hz
- EPREL 註冊編號: 1370032

#### 包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8719514435759
- 淨重: 0.03 kg
- 淨重: 0.05 kg
- 高度: 14.7 cm
- 長度: 4.7 cm
- 寬度: 6.4 cm



出版日期: 2025-01-23  
版本: 0.374

© 2025 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)