

PHILIPS

5 吋內嵌式下照燈
10W

Smart LED

全彩

嵌入 Ø120-130MM

IP20/圓形/白色



8719514442009



用色彩照亮家中您最喜歡的區域

無時無刻用完美的燈光場景，打造充滿魅力的房間。我們的全彩下照燈具備均勻的光線散佈，沒有暗點，讓您可以自由放鬆，與親人一起享受舒適氛圍。

輕鬆設定

- 隨裝即用，十分輕鬆

智慧控制

- 使用智慧型手機隨處控制
- 使用語音控制而無須動手

智慧功能

- 搭配排程以自動操作燈光
- 預設生活品質功能

燈光模式

- 數百萬種色彩與動態燈光模式
- 可調式暖白光到冷白光和預設模式
- 使用預設的動態燈光模式自訂場景

產品特點

隨裝即用，十分輕鬆



WiZ 可搭配您現有的 Wi-Fi 路由器使用，不需要額外的閘道。只需要裝入您的新燈光、下載 WiZ 應用程式，您就準備就緒了！

隨處皆可控制



您可在任何地方使用智慧型手機控制您的 WiZ 燈光。您不需要擔心是否在離家前忘了關燈。WiZ 應用程式適用於 iOS 和 Android 手機。

使用語音控制而無須動手



只需啟用 Google、Alexa 的整合功能或新增到 Siri 捷徑，即可用語音指令控制您的燈光。

搭配排程以自動操作燈光



自動化您的燈光操作，以配合您的日常或每週例行活動。安排燈光在您到家之前開啟，並且在不需照明時保持關閉。

預設生活品質功能



使用 WiZ 應用程式中的預設生活品質功能，享受全天最適合您生理時鐘的照明模式。當您需要恢復元氣和全神貫注時，WiZ 將為您提供明亮日光，並流暢轉換到柔和暖白光，幫助您放鬆休息，提升睡眠品質。

數百萬種色彩與動態燈光模式



從數百萬種燈光色彩調色板中進行選擇，為家中營造令人驚嘆的氛圍。享受我們差異些微的動態燈光效果，為您照亮整個環境。

可調式暖白光到冷白光和預設模式



可選擇充滿活力的冷白光到柔和暖白光等多種光色，或只需從預設模式中進行選擇，例如專注和放鬆休息，為您的活動營造最佳氛圍。

自訂場景



混合不同的色彩和白光模式，為您的日常時刻營造完美的燈光氛圍。儲存之後，可隨時透過應用程式、遙控器或語音啟用模式。

規格

燈泡特性

- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: 圓形

設計與外型

- 顏色: 白光
- 材質: 塑膠

耐用性

- 平均使用壽命 (在 2.7 小時/天的情況下): 25 年
- 光通維持率 (LMF): 70%
- 更換週期數目: 12,500

隨附額外功能/配件

- 可調式聚光燈頭: 無
- 可用遙控器調光: 是
- 內建 LED: 是
- 隨附遙控器: 無

照明特性

- 光束角度: 110°
- 色彩一致性: 6 SDCM
- 演色性指數 (CRI): 90
- 達到 60% 光色的熱機時間: <2

其他

- 特殊設計: 功能性
- EyeComfort: 是

其他特性

- 燈電流: 72 mA
- 效率: 82 lm/W

耗電量

- 功率因數: 0.5
- 電壓: 220-240 V

產品尺寸與重量

- 淨重: 0.162 kg
- 嵌入長度: 12.5 cm
- 嵌入寬度: 12.5 cm
- 高度: 4.95 cm
- 長度: 14.5 cm
- 內嵌距離: 5 cm
- 寬度: 14.5 cm

服務

- 保固: 2 年

技術規格

- 使用壽命達: 25,000 h
- 直徑: 145 mm
- 燈具總流明輸出: 820
- 光色: 2200-6500 (RGB)
- 可調式燈具: 無線調光 - 請勿搭配調光器使用
- LED: 是
- 內建 LED: 是
- 隨附燈泡瓦數: 10
- IP 防護等級: IP20
- 防護等級: 等級 II

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8719514442009
- 淨重: 0.16 kg
- 淨重: 0.2 kg
- 高度: 14.8 cm
- 長度: 5.7 cm
- 寬度: 14.8 cm
- 材質編號 (12NC): 929003225613



出版日期: 2024-06-12
版本: 0.139

© 2024 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com