


PHILIPS

下照光


嵌燈

3000K

白色



8720169174184



堅固耐用的 LED 下照燈， 使用壽命長達數年

飛利浦 LED 輕薄下照燈可提供適用於一般照明應用的自然光效果。它是一款適合低天花板的輕盈傑作，在家中任何角落都能營造出優雅的氛圍。舒適、不傷眼的照明，

輕鬆體驗

- 此款燈具設計內斂低調，是低天花板房間的理想選擇。

光效

- 均勻散佈的明亮光線

耐用

- 使用壽命長達 15,000 小時

產品特點

適合低天花板吊掛 輕薄設計 均勻散佈的明亮光線

想要真正照亮您的房間，不妨選擇這種均勻散佈的光線，讓光線充滿整個空間。

使用壽命長達 15,000 小時

Philips LED 技術讓產品使用壽命延長至 15,000 小時。

規格

燈泡特性

- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: 圓形

設計與外型

- 顏色: 白光
- 材質: 塑膠

耐用性

- 平均使用壽命 (在 2.7 小時/天的情況下): 15 年
- 光通維持率 (LMF): 70%
- 更換週期數目: 15,000

環境

- Disposal of the product: 根據當地法規廢棄處理已至壽命終點 (從經濟效益角度) 的產品，且不可採用一般家庭廢棄物方式廢棄處理產品。正確廢棄處理產品將有效阻止環境及人體健康可能發生的負面影響。

隨附額外功能/配件

- 可調式聚光燈頭: 無
- 可用遙控器調光: 無
- 內建 LED: 是
- 隨附遙控器: 無

照明特性

- 光束角度: 110°
- 色彩一致性: 6 SDCM
- 演色性指數 (CRI): 80
- 達到 60% 光色的熱機時間: <2

其他

- 特殊設計: 臥室, 客廳, 飯廳, 廚房, 家庭辦公室
- 風格: 當代時尚系列
- 類型: 嵌燈
- EyeComfort: 是

其他特性

- 燈電流: 75 mA
- 效率: 80 lm/W

耗電量

- 功率因數: 0.5

產品尺寸與重量

- 淨重: 0.175 kg
- 嵌入長度: 12.5 cm
- 嵌入寬度: 12.5 cm
- 高度: 1.8 cm
- 長度: 14.5 cm
- 內嵌距離: 4.8 cm
- 寬度: 14.5 cm

服務

- 保固: 1 年

技術規格

- 使用壽命達: 15,000 h
- 直徑: 145 mm
- 燈具總流明輸出: 720
- 光色: 3000
- 主電源: AC 220-240
- 可調式燈具: 否
- LED: 是
- 隨附燈泡瓦數: 9
- IP 防護等級: IP20
- 防護等級: 等級 II

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8720169174184
- 淨重: 0.18 kg
- 淨重: 0.33 kg
- 高度: 18.5 cm
- 長度: 2.5 cm
- 寬度: 15 cm
- 材質編號 (12NC): 929003284101



出版日期: 2024-06-15
版本: 0.137

© 2024 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com