

PHILIPS

豆燈 25W G9 G9

LED

2700K

300lm

15000h

調光



8720169301597



體驗暖白光 LED 燈

飛利浦 LED 燈泡不但能提供優美的暖白光，使用壽命也特別長，可立即大幅節省能源消耗。這款燈泡採用純粹優雅的設計，是霧面傳統燈泡的最佳替換選擇。

高品質照明

- 仿真白熾燈暖白光

選擇永續型解決方案

- 最高可節省 80% 的能源

創造適合居家環境的光線

- 適合日常使用的簡便 LED

產品特點

仿真白熾燈暖白光



此款燈泡的色溫為 2700K，帶來溫馨、寧靜的氣氛，完全的放鬆，是理想的居家照明設計。

最高可節省 80% 的能源



享受 LED 的節能效果，不會犧牲光線品質。更換現有的日光燈或鹵素燈泡，立即節省 80% 以上的能源

適合日常使用的簡便 LED

這款飛利浦日常使用型 LED 是滿足基本照明需求的完美燈泡，可以實惠價格提供美麗光線與飛利浦 LED 應有的可靠效能。

規格

燈泡特性

- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: 非指向性球型燈泡
- 插座: G9
- 可調式: 僅適用特定調光器
- 燈泡表層: 霧面
- 燈泡材質: 塑膠

燈泡尺寸

- 高度: 5.2 cm
- 寬度: 1.6 cm

耐用性

- 更換週期數目: 50,000
- 標稱使用壽命: 15,000 h

環境

- Disposal of the product: 根據當地法規廢棄處理已至壽命終點 (從經濟效益角度) 的產品，且不可採用一般家庭廢棄物方式廢棄處理產品。正確廢棄處理產品將有效阻止環境及人體健康可能發生的負面影響。

照明特性

- 光束角度: 320 °
- 演色性指數 (CRI): 80
- 色溫: 2700 K
- 額定光通量: 300 lm

其他

- EyeComfort: 是
- LED 創新: EyeComfort

其他特性

- 效率: 111 lm/W

包裝資訊

- EAN: 8720169301597
- EOC: 872016930159700
- 產品名稱: LED 25W G9 WW 230V Dim SRT6

耗電量

- 功率因數: 0.5
- 電壓: AC 220-240 V
- 瓦數: 2.7 W
- 等效瓦數: 25 W
- 能源效益標章 (EEL): E

產品尺寸與重量

- 長度: 5.2 cm

技術規格

- 頻率: 50-60 Hz
- EPREL 註冊編號: 1932588

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8720169301597
- 淨重: 0.01 kg
- 淨重: 0.01 kg

- 高度: 12.7 cm
- 長度: 2.5 cm
- 寬度: 6.3 cm



出版日期: 2025-03-06
版本: 0.237

© 2025 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com