

PHILIPS

線型日光燈管


TL-D Standard colours

30 W

G13

晝光色

928025405482



可靠的功能性照明

Philips TL/TLDs 用有效率的方式提供照明，可降低更換次數。此款燈具提供功能性照明，為一般區域提供充足的照明亮度。

提供最明亮的照明

- 有中度演色性的標準顏色
- 高啟動照明輸出

產品特點

標準顏色 高啟動照明輸出

高照明輸出帶來更明亮、品質更佳的光源，居家應用的自然飽和度更臻理想。

規格

燈泡特性

- 插座: GU10
- 可調式: 無

耐用性

- 標稱使用壽命: 13,000 h

照明特性

- 演色性指數 (CRI): 72
- 光色類別: 晝光色
- 相關色彩溫度 (規範): 6200
- 光通量: 1,825 lm

耗電量

- 瓦數: 30 W
- 耗電量: 30.0 W

技術規格

- 光輸出: 1,825 lm
- 形狀: 線型日光燈管
- 可調光: 是
- 燈座基底: G13 | Medium Bi-Pin
Fluorescent

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8711500722638
- 淨重: 0.13 kg
- 淨重: 0.15 kg
- 高度: 2.7 cm
- 長度: 91.8 cm
- 寬度: 2.7 cm
- 材質編號 (12NC): 928025405482



出版日期: 2024-06-19
版本: 0.462

© 2024 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com