

# PHILIPS

## 環型螢光燈管

TL-E Standard colours 環形螢光燈

40 W

G10q

晝光色

928027405436



## 可靠的功能性照明

Philips TL/TLDs 用有效率的方式提供照明，可降低更換次數。此款燈具提供功能性照明，為一般區域提供充足的照明亮度。

### 提供最明亮的照明

- 有中度演色性的標準顏色
- 高啟動照明輸出

# 產品特點

## 標準顏色 高啟動照明輸出

高照明輸出帶來更明亮、品質更佳的光源，居家應用的自然飽和度更臻理想。

# 規格

## 燈泡特性

- 插座: G10q
- 可調式: 無

## 耐用性

- 標稱使用壽命: 8,000 h

## 照明特性

- 演色性指數 (CRI): 72
- 光色類別: 晝光色
- 相關色溫 (標稱): 6200
- 光通量: 2,500 lm
- 光效 (額定) (標準): 62 lm/W

## 耗電量

- 瓦數: 40 W
- 耗電量: 40.0 W

## 技術規格

- 光輸出: 2,470 lm
- 形狀: 環型螢光燈管
- 可調光: 是
- 燈座基底: G10q

## 包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8711500559913
- 淨重: 0.25 kg
- 淨重: 0.39 kg
- 高度: 41 cm
- 長度: 3.5 cm
- 寬度: 41 cm



出版日期: 2024-11-21  
版本: 0.443

© 2024 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)