

PHILIPS

桌燈

myHomeOffice

66162 IvoryPie

3000 mAh

可攜式燈具

白光

929003566901



舒適的 LED 照明完全不傷眼。

高 CRI 和耀眼迷人燈光品質。可攜式設計，隨附可充電電池。具備可調光功能的可調式照明。可折疊燈架。

不造成雙眼負擔

- 科學化的光線分佈

控制功能

- 多段式調光

輕鬆體驗

- 充電式電池

產品特點

科學化的光線分佈 多段式調光

直覺易用的多段式亮度控制設定，方便您控制燈光，打造所需的照明氣氛。

充電式電池

無需插入式充電器即可使用。

規格

燈泡特性

- 預期用途: 室內

設計與外型

- 顏色: 白光
- 材質: 金屬, 塑膠

其他

- 特殊設計: 家庭、辦公室與書房, 兒童房
- EyeComfort: 是

服務

- 保固: 1 年

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8719514484030
- 淨重: 0.56 kg
- 淨重: 0.69 kg
- 高度: 342 mm
- 長度: 136 mm
- 寬度: 65 mm
- 材質編號 (12NC): 929003566901



出版日期: 2024-06-15
版本: 0.117

© 2024 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com