

PHILIPS

PC 螢幕夜燈

myHomeOffice

66219 Edison Pro

PC 螢幕夜燈

929003602301



舒適的 LED 照明完全不傷眼

高 CRI 和耀眼的光源品質。不對稱光學元件。線性可調式色溫。整合式移動感應器。

不造成雙眼負擔

- 科學化的光線分佈

控制功能

- 多段式調光

控制功能

- 可調式色溫

產品特點

科學化的光線分佈

多段式調光

直覺易用的多段式亮度控制設定，方便您控制燈光，打造所需的照明氣氛。

可調式色溫

從專注提神的潔淨白光，切換至柔和放鬆的暖黃光。

規格

燈泡特性

- 預期用途: 室內

設計與外型

- 顏色: 黑色
- 材質: 金屬, 塑膠

照明特性

- 演色性指數 (CRI): 90

其他

- 特殊設計: 家庭、辦公室與書房
- EyeComfort: 是

服務

- 保固: 1 年

技術規格

- LED: 是
- IP 防護等級: IP20

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8720169179943
- 淨重: 0.41 kg
- 淨重: 0.67 kg
- 高度: 66 mm
- 長度: 484 mm
- 寬度: 115 mm
- 材質編號 (12NC): 929003602301



出版日期: 2024-04-20
版本: 0.116

© 2024 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com