

# PHILIPS


Zidna svjetiljka  
Arbour od 6 W

myGarden


2700 K

Antracit

Senzor; otporna na vodu



16461/93/16



## Neka vas dočeka svjetlo kada se vratite doma

Vanjska zidna LED svjetiljka Arbour tvrtke Philips antracit-sive boje uokviruje svjetlosnu ploču u izdržljivom kućištu od lijevanog aluminija i ima senzor pokreta. Ova svjetiljka nalik slici osvjetlit će prostor na otvorenom raspršenim toplim bijelim svjetlom.

### Održiva rasvjetna rješenja

- Ušteda energije
- LED osvjetljenje visoke kvalitete
- Dug radni vijek – do 25 godina
- Topla bijela svjetlost
- Philips daje 5 godina jamstva na LED modul i upravljačku jedinicu

### Dizajnirana za vaš vrt

- Senzor pokreta priložen, za praktičnost i pouzdanost
- IP44 – otporno na vremenske nepogode

# Istaknute znač.

## Ušteda energije



Ova štedljiva svjetiljka tvrtke Philips štedi energiju u usporedbi s tradicionalnim svjetlosnim izvorima, čime ćete smanjiti svoj račun za struju i pridonijeti zaštiti okoliša.

## LED osvjetljenje visoke kvalitete



LED tehnologija integrirana u ovu svjetiljku tvrtke Philips jedinstveno je rješenje koje je razvila tvrtka Philips. Svjetiljka se trenutno uključuje te omogućava optimalan svjetlosni tok i unosi žive boje u vaš dom.

## Dug radni vijek



Izvor svjetlosti u koji se možete pouzdati. LED žarulja, koja se isporučuje uz ovu LED svjetiljku tvrtke Philips, trajat će do 25.000 sati (što je ekvivalentno 25 godina na temelju prosječne uporabe od 3 sata dnevno uz najmanje 13.000 ciklusa uključivanja/isključivanja). Doista je ugodna pomisao da nećete morati brinuti o održavanju niti zamjeni žarulje, a imat ćete savršen svjetlosni ugođaj u svom domu.

## Topla bijela svjetlost



Svjetlo može imati različite temperature boje, izražene u jedinicama koje se zovu Kelvin (K). Svjetiljke s niskom vrijednošću u jedinicama Kelvin proizvode toplo, ugodno svjetlo, dok one s višim vrijednostima u jedinicama Kelvin proizvode hladno svjetlo koje potiče na aktivnost. Ova svjetiljka tvrtke Philips pruža toplo bijelo svjetlo za ugodno ozračje.

## 5 godina jamstva na LED sustav



Osim standardnog 2-godišnjeg jamstva za ovu svjetiljku, Philips daje 5 godina jamstva na LED sustav, odnosno LED modul i upravljačku jedinicu u svjetiljci.

## Senzor pokreta priložen



Ugrađeni senzor pokreta zaželjet će vam dobrodošlicu na povratku kući i obavijestiti vas kad je netko u blizini. Kada senzor otkrije pokret, svjetiljka se automatski uključuje.

**IP44 – otporno na vremenske nepogode**

Ova vanjska svjetiljka tvrtke Philips posebno je dizajnirana za vlažna okruženja. Prošla je stroga testiranja kako bi se potvrdila otpornost na vodu. IP razina opisuje se dvjema znamenkama: prva se odnosi na razinu zaštite od prašine, a druga na razinu zaštite od vode. Ova vanjska svjetiljka ima oznaku IP44, što znači da je zaštićena od prskanja vode pa je

idealna za generalnu rasvjetu na otvorenom.

## Specifikacije

**Dizajn i završna obrada**

- Boja: Antracit
- Materijal: Aluminiij

**Zaštita okoliša**

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

**Dodatna značajka / dodatak u kompletu**

- 5 godina jamstva za LED modul: Da
- Potpuna vodootpornost: Da
- Integrirane LED: Da

**Okućnica**

- Okućnica: Vrt i trijem

**Značajke svjetla**

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 90

**Razno**

- Posebno dizajnirana za: Vrt i trijem
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Zidne svjetiljke
- Ugodno za oči: Ne
- Dodatne značajke: Senzor, Otporno na vodu

**Dimenzije i masa proizvoda**

- Neto težina: 0,695 kg
- Visina: 22,1 cm
- Dužina: 16,6 cm
- Širina: 7,5 cm

**Servis**

- Jamstvo: 2 godine

**Tehničke specifikacije**

- Vijek trajanja do: 25.000 sat(i)
- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 600
- Boja svjetla: 2700
- Mrežno napajanje: 220-240
- LED: Da
- Energetska klasa priloženog svjetlosnog izvora: E
- Snaga žarulje u kompletu: 6 W
- IP šifra: IP44
- Klasa zaštite: II. klasa
- Zamjenjiv izvor svjetlosti: Ne
- Broj izvora svjetlosti: 1

**Dimenzije i težina pakiranja**

- EAN/UPC – proizvod: 8718696131251
- Neto težina: 0,7 kg
- Bruto težina: 0,82 kg
- Visina: 24,1 cm
- Dužina: 8,6 cm
- Širina: 17,6 cm



Datum izdavanja:  
2024-11-21  
Verzija: 0.472

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)