

PHILIPS

Stupna svjetiljka
Parterre od 7,5 W

myGarden

2700 K

Crna

Otporna na vodu



16482/30/PO



Uživajte u predivnom vrtu uz svjetlo

Vanjska LED stupna svjetiljka Philips Parterre crne boje ima viseću svjetlosnu kocku u izdržljivom ležaju od lijevanog aluminija. Domišljat dizajn emitira snopove raspršenog toplog bijelog svjetla po stazama i otvorenim vanjskim područjima.

Održiva rasvjetna rješenja

- LED osvjetljenje visoke kvalitete

Dizajnirana za korištenje na otvorenom

- Vrlo kvalitetni aluminij i vrhunska sintetika

Posebne značajke

- Otporno na vremenske nepogode

Istaknute znač.

LED osvjetljenje visoke kvalitete

LED žarulja priložena uz ovu svjetiljku tvrtke Philips jedinstveno je rješenje koje je razvila tvrtka Philips. Trenutno se uključuje te omogućava optimalan svjetlosni tok i unosi žive boje u vaš dom.

Vrlo kvalitetni materijali

Ova svjetiljka tvrtke Philips napravljena je posebno za prostor na otvorenom. Izdržljiva je i dugotrajna, pa će osvjetljivati vaš vrt iz noći u noć. Izrađena je od vrlo kvalitetnog lijevanog aluminija i vrhunske sintetike.

Otporno na vremenske nepogode



Ova svjetiljka tvrtke Philips za uporabu na otvorenom posebno je dizajnirana za vlažna okruženja na otvorenom i prošla je stroge provjere kako bi se potvrdila otpornost na vodu. IP razina

opisuje se dvjema znamenkama: prva se odnosi na razinu zaštite od prašine, a druga na razinu zaštite od vode. Ova svjetiljka ima oznaku IP44, što znači da je zaštićena od prskanja vode pa je idealna za generalnu rasvjetu na otvorenom.

Specifikacije

Dizajn i završna obrada

- Boja: Crna
- Materijal: Aluminij

Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Potpuna vodootpornost: Da
- Integrirane LED: Da

Okućnica

- Okućnica: Vrt i trijem

Razno

- Posebno dizajnirana za: Vrt i trijem
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Stupne svjetiljke
- Ugodno za oči: Ne
- Dodatne značajke: Otporno na vodu

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 1,855 kg
- Visina: 77 cm
- Dužina: 10 cm
- Širina: 10 cm

Servis

- Jamstvo: 2 godine

Tehničke specifikacije

- Vijek trajanja do: 25.000 sat(i)
- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 800 lm
- Mrežno napajanje: 50 Hz
- LED: Da
- Energetska klasa priloženog svjetlosnog izvora: F
- Snaga žarulje u kompletu: 8 W
- IP šifra: IP44
- Klasa zaštite: II. klasa
- Zamjenjiv izvor svjetlosti: Ne
- Broj izvora svjetlosti: 1

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod:
8718696158869
- Neto težina: 1,86 kg
- Bruto težina: 2,06 kg
- Visina: 82,5 cm
- Dužina: 11 cm
- Širina: 11 cm
- Šifra proizvoda (12 NC):
915005378201



Datum izdavanja:
2024-08-12
Verzija: 0.458

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com