

PHILIPS

Stropna/zidna reflektorska
svjetiljka Runner, 3 kom.

Stropni/zidni reflektori

Bez žarulje

Aluminij



53093/48/12



Visokokvalitetno reflektorsko svjetlo bez žarulje

Ovo trostruko reflektorsko svjetlo industrijskog stila maleno je, tanko i jednostavno te savršeno pristaje bilo kojem modernom interijeru. Srebrno aluminijsko kućište besprijekorno nadopunjuje izvor svjetlosti. Izvanredan dekorativni predmet s rotirajućim izvorom svjetlosti.

Vrhunski dizajn za optimalan svjetlosni efekt

- Prilagodljiva glava reflektora za maksimalnu fleksibilnost

Istaknute znač.

Lako prilagodljiva glava reflektora

Prilagodljiva glava reflektora dizajnirana je za usmjeravanje svjetlosti ondje gdje je najviše trebate.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom

Dizajn i završna obrada

- Boja: Aluminijski
- Materijal: Metal
- Boja kućišta: Aluminijski

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Prilagodljiva glava reflektora: Da
- Definirane svjetlosne zrake: Da
- Montiranje proizvoda izvan dohvata ruku: Da

Razno

- Posebno dizajnirana za: Spavaća soba, Dnevna soba, Blagovaonica, Kuhinja, Kućni ured, Hodnik
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Stropni/zidni reflektori
- Ugodno za oči: Ne

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 1,175 kg
- Visina: 10,9 cm
- Dužina: 48 cm
- Širina: 9,0 cm

Servis

- Jamstvo: 2 godine

Tehničke specifikacije

- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: No bulb included
- Mrežno napajanje: Izmjenična struja 220 – 240
- LED: Ne
- Ugrađeni LED: Ne
- Energetska klasa priloženog svjetlosnog izvora: žarulja nije priložena
- Rasvjetno tijelo kompatibilno je sa žaruljama klase: A++ do E
- Broj žarulja: 3
- Navoj/grlo: GU10
- Snaga žarulje u kompletu: 20W
- Maksimalna snaga zamjenske žarulje: 20 W
- IP šifra: IP20
- Klasa zaštite: I. klasa
- Zamjenjiv izvor svjetlosti: Da
- Šifra zaštite od prodiranja: IP20 | Zaštita za prste
- Zaštita IEC klase: Sigurnosna klasa I
- Broj izvora svjetlosti: 3

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718291487845
- Neto težina: 1,18 kg
- Bruto težina: 1,35 kg
- Visina: 49,1 cm
- Dužina: 10,2 cm
- Širina: 10,9 cm



Datum izdavanja:
2025-02-18
Verzija: 0.556

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com