

PHILIPS

Cjevasta žarulja sa
žarnom niti

Dekorativna cjevna
svjetiljka sa žarnom niti

7 W

E14

Prozirna

Prigušivo



8711500250087



Ugodna dekorativna rasvjeta

Dekorativne klasične žarulje tvrtke Philips namijenjene su niskoj svjetlosnoj jakosti (manjoj od 60 lumena) kako bi pružile topao i udoban sjaj, savršen za stvaranje opuštajućeg ugodaja. Idealne su za upotrebu u otvorenim rasvjetnim tijelima.

Rasvjeta za posebnu namjenu

- Za posebne namjene

Istaknute znač.

Za posebne namjene



Ove klasične žarulje tvrtke Philips služe za posebnu namjenu. Žarulje za generalnu kućnu rasvjetu dostupne su u sljedećim asortimanima tvrtke Philips: halogene, štedne i LED.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Oblik: Za aparate
- Oblik svjetiljke: Žarulja širokog snopa
- Utičnica: E14
- Tehnologija: Sa žarnom niti
- Mogućnost prigušivanja: Da
- Završna obrada žarulje: Prozirna

Dimenzije žarulje

- Promjer: 17 mm
- Visina: 54 mm
- Širina: 17 mm

Trajnost

- Prosječni vijek trajanja (uporaba 2,7 sati dnevno): 1 godina
- Faktor održavanja svjetlosnog toka: 0.8
- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 4.000
- Nominalni vijek trajanja: 1.000 sat(i)

Značajke svjetla

- Primjena: Noćno svjetlo
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 100
- Temperatura boje: 2700 K
- Kategorije boje svjetlosti: Topla bijela
- Vrijeme pokretanja: 0 s
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: trenutna puna svjetlost
- Korelirana temperatura boje (Nom): 2700 K
- Svjetlosni tok: 21 lm

Snaga

- Faktor snage (razlomak): 1

Potrošnja energije

- Faktor snage: 1
- Napon: 230-240 V
- Snaga: 7,0 W
- Potrošnja energije: 7 W

Nazivne vrijednosti

- Procijenjeni vijek trajanja: 1.000 sat(i)
- Nazivni svjetlosni tok: 21 lm
- Nazivna snaga: 7.0 W

Tehničke specifikacije

- Vijek trajanja žarulja: 1.000 sat(i)
- Oblik: Za aparate
- Prigušivo: Da
- Podnožje pričvrsnog elementa: E14

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8711500250087
- Neto težina: 8 g
- Bruto težina: 14 g
- Visina: 5,9 cm
- Dužina: 2,6 cm
- Širina: 2,6 cm



Datum izdavanja:
2024-11-21
Verzija: 0.172

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com