

# PHILIPS

Stropna/zidna reflektorska svjetiljka Titan, 2 kom.

Stropni/zidni reflektori

Bez žarulje

Aluminij



8718696156018



## Radosno življenje u trenutku

Pronadite mjesto za ovu praktičnu Philips reflektorsku svjetiljku u svome domu. Odaberite LED žarulju GU10 tvrtke Philips koja pristaje stilu reflektora te si osigurajte visokokvalitetno i dugotrajno svjetlo.

### Jednostavnost uporabe

- Prilagodljiva glava reflektora
- Žarulja nije u kompletu

### Vrhunska kvaliteta

- Dugotrajan materijal visoke kvalitete

### Posebne značajke

- Za bilo koju prostoriju u interijeru

# Istaknute znač.

## Prilagodljiva glava reflektora



Usmjerite svjetlo tamo gdje vam je najpotrebnije jednostavnom

prilagodbom, okretanjem ili naginjanjem glave reflektora.

## Žarulja nije u kompletu

Ovo rasvjetno tijelo isporučuje se bez žarulje, što vam omogućuje odabir svjetlosne snage koja najbolje odgovara prostoriji i vašem osobnom ukusu. Odabirom LED žarulje tvrtke Philips osigurat ćete visoku kvalitetu i dugotrajnu svjetlosnu snagu.

## Za bilo koju prostoriju u interijeru

U potpunosti funkcionalna, a ujedno i vrlo elegantna, ova Philips reflektorska žarulja unijet će dašak dekorativnosti u svaku prostoriju u vašem domu.

## Dugotrajan materijal visoke kvalitete

Ovo reflektorsko svjetlo izrađeno je od dugotrajnih, vrlo kvalitetnih materijala sa superiornom završnom obradom. Time se osigurava solidan i dugotrajan proizvod koji će godinama uljepšavati i osvjetljavati vaš dom.

# Specifikacije

## Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom

## Dizajn i završna obrada

- Boja: Aluminij
- Materijal: Metal

## Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

## Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Prilagodljiva glava reflektora: Ne
- click!FIX montaža: Ne
- Mogućnost prigušivanja uz daljinsku kontrolu: Ne
- Daljinski upravljač u kompletu: Ne

## Značajke svjetla

- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: <2

## Razno

- Posebno dizajnirana za: Spavaća soba, Dnevna soba, Blagovaonica, Kuhinja, Kućni ured, Hodnik
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Stropni/zidni reflektori
- Ugodno za oči: Ne

## Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,51 kg
- Visina: 10 cm
- Dužina: 13 cm
- Širina: 13 cm

## Servis

- Jamstvo: 2 godine

#### Tehničke specifikacije

- Mrežno napajanje: Izmjenična struja 220 – 240
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Ne
- LED: Ne
- Navoj/grlo: GU10
- Maksimalna snaga zamjenske žarulje: 50 W
- IP šifra: IP20
- Klasa zaštite: I. klasa

- Broj izvora svjetlosti: 2

#### Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718696156018
- Neto težina: 0,57 kg
- Bruto težina: 0,62 kg
- Visina: 17,6 cm
- Dužina: 12,1 cm
- Širina: 15,3 cm
- Šifra proizvoda (12 NC): 915000873302



Datum izdavanja:  
2024-08-12  
Verzija: 0.120

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)