

PHILIPS

Uvučena svjetiljka
Donegal

Ugradbene svjetiljke

Bez žarulje

Matirani krom

8718696161012



Kreirajte odgovarajući stil svjetla

Uvučena reflektorska svjetiljka Philips Donegal izrađena je od vrhunskog materijala koji ne privlači prašinu i ne hrđa, pa se stoga lako održava. Odaberite LED žarulju GU10 tvrtke Philips koja pristaje stilu reflektora te si osigurajte visokokvalitetno i dugotrajno svjetlo.

Jednostavnost uporabe

- Prilagodljiva glava reflektora

Dizajnirano za dnevnu i spavaću sobu

- Bez prašine i hrđe

Vrhunska kvaliteta

- Jednostavno za čišćenje

Istaknute znač.

Prilagodljiva glava reflektora



Usmerite svjetlo tamo gdje vam je najpotrebnije jednostavnom prilagodbom, okretanjem ili naginjanjem glave reflektora.

Bez prašine i hrđe

Poseban površinski materijal ove ugradne reflektorske svjetiljke, bez prašine i hrđe, svodi nakupljanje prašine na najmanju moguću mjeru i osigurava dug vijek trajanja proizvoda.

Jednostavno za čišćenje

Uz materijale koji su glatki i jednostavni za čišćenje vaš će dom od poda do stropa uvijek izgledati privlačno.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom

Dizajn i završna obrada

- Boja: Mat kromirana
- Materijal: Sintetika

Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Mogućnost prigušivanja uz daljinsku kontrolu: Ne
- Integrirane LED: Ne
- Daljinski upravljač u kompletu: Ne

Značajke svjetla

- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: <2

Razno

- Posebno dizajnirana za: Spavaća soba, Dnevna soba, Blagovaonica, Kuhinja, Kućni ured
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Ugradbene svjetiljke
- Ugodno za oči: Ne

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,248 kg
- Dužina proreza: 7.0 cm
- Širina proreza: 7.0 cm
- Visina: 4 cm
- Dužina: 9 cm
- Širina: 9 cm

Servis

- Jamstvo: 2 godine

Tehničke specifikacije

- Mrežno napajanje: Izmjenična struja 220 – 240
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Da
- LED: Da
- IP šifra: IP20
- Klasa zaštite: II. klasa

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718696161012
- Neto težina: 0,25 kg
- Bruto težina: 0,36 kg
- Visina: 308 mm
- Dužina: 103 mm
- Širina: 53 mm
- Šifra proizvoda (12 NC): 915005424731



Datum izdavanja:
2024-08-12
Verzija: 0.177

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com