

PHILIPS

Prozirna žarulja sa žarnom niti od 60 W G93 E27

LED

2700 K


806 lm

15.000 h

Bez mogućnosti prigušivanja



8718696742457



Žarulja kao nijedna druga

Prepoznatljivi oblici koje znate i volite. Imaju klasičan izgled svjetiljke sa žarnom niti, ali troše oko 80 % manje energije. Široki kut svjetlosnog snopa osigurava savršenu i ravnomjernu raspodjelu svjetlosti.

Vrlo kvalitetno svjetlo

- Dizajnirano za ugodnost vašim očima

Kreirajte odgovarajuću rasvjetu za svoj dom

- Savršena za opću sobnu rasvjetu

Svjetlo koje je mnogo više od puke rasvjete

- Vintage stil, moderna LED tehnologija

Istaknute znač.

Nježne LED diode, blage za oči



Lako je primijetiti kako jaka rasvjeta može uzrokovati naprezanje očiju. Ako je previše svijetlo, bliješti vam. Ako je previše blago, dogodi vam se

treperenje. Sada možete polako osvijetliti vaš svijet pomoću LED žarulja koje su blage za oči i koje kreiraju savršeni ugođaj u vašem domu.

Savršena za opću rasvjetu



Moderna rasvjeta uz standardne LED žarulje za jako osvijetljenje savršeno za opću sobnu rasvjetu.

Vintage stil, moderna LED žarulja

Žarulje LED Classic temelje se na standardnoj LED tehnologiji koja štedi energiju. Sada možete uživati u ovoj žarulji retro stila s najmodernijom tehnologijom u kombinaciji sa antiknim dizajnom.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Žarulja u obliku kugle širokog snopa
- Utičnica: E27
- Mogućnost prigušivanja: Ne

Dimenzije žarulje

- Visina: 14 cm
- Širina: 9,5 cm

Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 20.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000 sat(i)

Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 2700 K
- Nominalni svjetlosni tok: 806 lm
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: trenutna puna svjetlost
- Šifra boje: 827 | CCT of 2700K

Razno

- Ugodno za oči: Da

Druge značajke

- Učinkovitost: 115 lm/W

Podaci o ambalaži

- EAN: 8718696742457
- EOC: 871869674245701
- Naziv proizvoda: LED classic 60W G93 E27 WW CL ND RF 1PF4

Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.51
- Napon: 220-240 V
- Snaga: 7 W
- Ekvivalentna snaga: 60 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): E

Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina: 14 cm

Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50–60 Hz
- Registracijski broj za EPREL: 1825194
- Referenca za mjerenje toka: Sphere

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718696742457
- Neto težina: 0,07 kg
- Bruto težina: 0,15 kg
- Visina: 19,5 cm
- Dužina: 10,4 cm
- Širina: 10,4 cm



Datum izdavanja:
2024-12-20
Verzija: 0.729

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com