

PHILIPS

Reflektorska svjetiljka od
50 W PAR16 GU10, 6 kom.

LED

4000 K

390 lm

15.000 h

Nije prigušivo



8718696764657



Iskusite hladno bijelo LED svjetlo

Ova LED reflektorska žarulja tvrtke Philips s mogućnošću prigušivanja pruža usmjerenu zraku jarke svjetlosti, izuzetno dugi vijek trajanja i znatnu uštedu energije. Ova reflektorska žarulja savršena je dugotrajna zamjena za reflektorske žarulje snage 50 W s GU10 grlom.

Vrlo kvalitetno svjetlo

- Dizajnirano za ugodnost vašim očima

Odaberite održivo rješenje

- Ušteda do 80 % energije

Visokokvalitetno LED svjetlo koje traje desetljećima

- Dizajnirano za ugodnost vašim očima

Istaknute znač.

Nježne LED diode, blage za oči



Lako je primijetiti kako jaka rasvjeta može uzrokovati naprezanje očiju. Ako je previše svijetlo, bliješti vam. Ako je previše blago, dogodi vam se treperenje. Sada možete polako osvijetliti vaš svijet pomoću LED žarulja koje su blage za oči i koje kreiraju savršeni ugođaj u vašem domu.

Ušteda do 80 % energije



Uživajte u uštedi energije koju vam omogućuje LED rasvjeta, bez žrtvovanja kvalitete svjetla. Trenutačno uštedite više od 80 % energije zamjenom postojećih žarulja sa žarnom niti ili halogenih žarulja

Dizajnirano za ugodnost vašim očima



Jednostavno je primijetiti kako jako osvijetljenje može uzrokovati naprezanje očiju. Ako je svjetlo prejako, bliješti vam. Ako je previše blago, dogodi vam se treperenje. Sada možete polako osvijetliti svoj svijet pomoću LED žarulja koje su blage za oči i koje kreiraju savršeni ugođaj u vašem domu.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Oblik: Reflektorska
- Oblik svjetiljke: Reflektor usmjerenog snopa
- Utičnica: GU10
- Vrste stakla: Prozirna
- Mogućnost prigušivanja: Ne
- Završna obrada žarulje: Prozirna

Dimenzije žarulje

- Visina: 5,4 cm
- Širina: 5 cm

Dizajn i završna obrada

- Materijal: Staklo

Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000 sat(i)

Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Značajke svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 36 stupnjevi
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 4000 K
- Nominalni svjetlosni tok: 390 lm
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: trenutna puna svjetlost

Razno

- Ugodno za oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort

Druge značajke

- Učinkovitost: 72 lm/W

Podaci o ambalaži

- Obitelj proizvoda: EyeComfort

Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.5
- Napon: 220-240 V
- Snaga: 4,6 W
- Ekvivalentna snaga: 50 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): F

Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina: 5,4 cm

Nazivne vrijednosti

- Nazivni vršni intenzitet: 770 cd

Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50-60 Hz
- Registracijski broj za EPREL: 391859

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718696764657
- Neto težina: 0,27 kg
- Bruto težina: 0,34 kg
- Visina: 11,5 cm
- Dužina: 5,3 cm
- Širina: 17,1 cm



Datum izdavanja:
2025-01-11
Verzija: 0.905

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com