

PHILIPS

Reflektorska od 50 W,
PAR16 GU10, 10 kom.

LED

2700 K

355 lm

15.000 h



8718696778265



Razliku čini ono što je unutra

Zahvaljujući predivno oblikovanom dizajnu i prepoznatljivim dimenzijama ovaj LED spot reflektor savršena je održiva zamjena za standardnu halogenu reflektorsku svjetiljku.

Vrlo kvalitetno svjetlo

- Dizajnirano za ugodnost vašim očima

Odaberite jednostavnu zamjenu za stare žarulje

- Oblik i veličina slični su onima standardne halogene žarulje

Odaberite održivo rješenje

- Žarulje dugog vijeka trajanja – do 15 godina

Istaknute znač.

Nježne LED diode, blage za oči



Lako je primijetiti kako jaka rasvjeta može uzrokovati naprezanje očiju. Ako je previše svijetlo, bliješti vam. Ako je previše blago, dogodi vam se treperenje. Sada možete polako osvijetliti vaš svijet pomoću LED žarulja koje su blage za oči i koje kreiraju savršeni ugođaj u vašem domu.

Zamjenjuje standardnu halogenu



Dizajn predivnog oblika i prepoznatljive dimenzije ovu standardnu štednu LED žarulju čine modernom. Savršena održiva zamjena za tradicionalne, standardne halogene žarulje.

Nazivno prosječno trajanje je 15 000 sati



Uz vijek trajanja do 15 000 sati ne morate često mijenjati žarulje te možete uživati u savršenom rasvjetnom rješenju duže od 15 godina.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Reflektor usmjerenog snopa
- Utičnica: GU10
- Vrste stakla: Prozirna
- Mogućnost prigušivanja: Ne
- Završna obrada žarulje: Prozirna

Dimenzije žarulje

- Visina: 5,4 cm
- Širina: 5 cm

Dizajn i završna obrada

- Materijal: Staklo

Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000 sat(i)

Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Značajke svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 36 stupnjevi
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 2700 K
- Nominalni svjetlosni tok: 355 lm
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: trenutna puna svjetlost
- Šifra boje: 827 | CCT of 2700K

Razno

- Ugodno za oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort

Druge značajke

- Učinkovitost: 77 lm/W

Podaci o ambalaži

- EAN: 8718696778265
- EOC: 871869677826500
- Naziv proizvoda: LEDClassic 50W GU10 WW 36D ND 10PK

Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.5
- Napon: 220-240 V
- Snaga: 4,6 W
- Ekvivalentna snaga: 50 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): F

Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina: 5,4 cm

Nazivne vrijednosti

- Nazivni vršni intenzitet: 700 cd

Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50-60 Hz
- Registracijski broj za EPREL: 387358

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718696778265
- Neto težina: 0,45 kg
- Bruto težina: 0,58 kg
- Visina: 6,5 cm
- Dužina: 10 cm
- Širina: 21,2 cm
- Šifra proizvoda (12 NC): 929001215261



Datum izdavanja:
2024-09-02
Verzija: 0.326

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com