

PHILIPS

Žarulja od 50 W,
A60, E27

LED

3000 K

680 lm

10.000 h



8718699630546



Jarka LED rasvjeta

LED žarulje tvrtke Philips pružaju svjetlost visoke kvalitete izuzetno dugog vijeka trajanja i trenutno osiguravaju znatnu uštedu energije.

Vrlo kvalitetno svjetlo

- Saznajte više o svjetlu

Odaberite jednostavnu zamjenu za stare žarulje

- Oblik i veličina slični su onima standardne žarulje

Istaknute znač.

Saznajte više o svjetlu



Temperatura boje: svjetlost može imati različite temperature boje, što se

označava jedinicama koje se zovu Kelvin (K). Žarulje niske vrijednosti u jedinicama Kelvin stvaraju toplo, opuštajuće svjetlo, dok one visoke vrijednosti u jedinicama Kelvin pružaju hladno svjetlo koje više potiče na aktivnost. CRI: indeks uzvrat boje (CRI) upotrebljava se za opis učinka koji svjetlosni izvor ima na izgled boje. Prirodna sunčeva svjetlost ima CRI vrijednost od 100. CRI vrijednost LED

žarulja tvrtke Philips uvijek je viša od 80, što osigurava vjerne i prirodne boje.

Zamjenjuje standardnu žarulju

Zahvaljujući predivnom dizajnu i prepoznatljivom obliku, ova štedna LED žarulja savršena je održiva zamjena za tradicionalne, iluminacijske žarulje.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Žarulja širokog snopa
- Utičnica: E27
- Vrste stakla: Matirano
- Mogućnost prigušivanja: Ne
- Završna obrada žarulje: Matirana

Dimenzije žarulje

- Visina: 10,8 cm
- Širina: 6 cm

Dizajn i završna obrada

- Materijal: Plastika

Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Nominalni vijek trajanja: 10.000 sat(i)

Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 3000 K
- Nominalni svjetlosni tok: 680 lm
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: trenutna puna svjetlost
- Šifra boje: 830 | CCT of 3000K

Razno

- Ugodno za oči: Ne

Druge značajke

- Učinkovitost: 97 lm/W

Podaci o ambalaži

- EAN: 8718699630546
- EOC: 871869963054600
- Naziv proizvoda: LED 50W A60 WH FR ND 1PF/12-DISC

Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.5
- Napon: 220-240 V
- Snaga: 7 W
- Ekvivalentna snaga: 50 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): F

Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina: 10,8 cm

Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50-60 Hz
- Registracijski broj za EPREL: 397602

8718699630546

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod:
8718699630546
- Neto težina: 0,06 kg
- Bruto težina: 0,08 kg
- Visina: 13,7 cm
- Dužina: 6,1 cm
- Širina: 6,1 cm



Datum izdavanja:
2024-12-05
Verzija: 0.555

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com