

PHILIPS

Mliječna žarulja sa žarnom niti od 60 W G120 E27

LED

2700 K

806 lm

15.000 h



8718699648176



Žarulja kao nijedna druga

Prepoznatljivi oblici koje znate i volite. Imaju klasičan izgled svjetiljke sa žarnom niti, ali troše oko 80 % manje energije. Široki kut svjetlosnog snopa osigurava savršenu i ravnomjernu raspodjelu svjetlosti.

Vrlo kvalitetno svjetlo

- Dizajnirano za ugodnost vašim očima

Odaberite jednostavnu zamjenu za stare žarulje

- Oblik i veličina slični su onima standardne halogene žarulje

Kreirajte odgovarajuću rasvjetu za svoj dom

- Savršeno za ukrasna rasvjetna tijela

Svjetlo koje je mnogo više od puke rasvjete

- Vintage stil, moderna LED tehnologija

Istaknute znač.

Nježne LED diode, blage za oči



Lako je primijetiti kako jaka rasvjeta može uzrokovati naprezanje očiju. Ako je previše svijetlo, bliješti vam. Ako je previše blago, dogodi vam se treperenje. Sada možete polako osvijetliti vaš svijet pomoću LED žarulja koje su blage za oči i koje kreiraju savršeni ugođaj u vašem domu.

Zamjenjuje standardnu halogenu



Dizajn predivnog oblika i prepoznatljive dimenzije ovu standardnu štednu LED žarulju čine modernom. Savršena održiva zamjena za tradicionalne, standardne halogene žarulje.

Savršeno za ukrasna rasvjetna tijela

LED svjetla u obliku kugle tvrtke Philips predstavljaju modernu rasvjetu i upotrebljavaju se u ukrasnim rasvjetnim tijelima poput stropnih ventilatora i rasvjetnih traka za stolice za šminkanje.

Vintage stil, moderna LED žarulja

Žarulje LED Classic temelje se na standardnoj LED tehnologiji koja štedi energiju. Sada možete uživati u ovoj žarulji retro stila s najmodernijom tehnologijom u kombinaciji sa antiknim dizajnom.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Žarulja u obliku kugle širokog snopa
- Utičnica: E27
- Vrste stakla: Matirano
- Mogućnost prigušivanja: Ne
- Završna obrada žarulje: Matirana

Dimenzije žarulje

- Visina: 17,7 cm
- Širina: 12,5 cm

Dizajn i završna obrada

- Materijal: Staklo

Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 20.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000 sat(i)

Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 2700 K
- Nominalni svjetlosni tok: 806 lm
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: 0.5
- Korelirana temperatura boje (Nom): 2700 K
- Svjetlosni tok: 806 lm
- Vrijednost stroboskopskog učinka (SVM): 0,4
- Svjetlosna učinkovitost (ocijenjena) (Nom): 115,00 lm/W

Razno

- Ugodno za oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort

Druge značajke

- Učinkovitost: 115 lm/W
- CE oznaka: Da
- Sukladno s uredbom RoHS: Da

Podaci o ambalaži

- EAN: 8718699648176
- EOC: 871869964817600
- Naziv proizvoda: LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4

Snaga

- Faktor snage (razlomak): 0.51

Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.51
- Napon: 220-240 V
- Snaga: 7 W
- Ekvivalentna snaga: 60 W
- Potrošnja energije: 7 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): E

Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina: 17,7 cm

Nazivne vrijednosti

- Procijenjeni vijek trajanja: 15.000 sat(i)

Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50-60 Hz
- Registracijski broj za EPREL: 1825196
- Referenca za mjerenje toka: Sphere
- Vrijednost treperenja (PstLM): 1
- Linijska frekvencija: 50 to 60 Hz
- Prigušivo: Ne
- Podnožje pričvrsnog elementa: E27

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718699648176
- Neto težina: 0,1 kg
- Bruto težina: 0,2 kg
- Visina: 19,6 cm
- Dužina: 12,8 cm
- Širina: 12,8 cm



Datum izdavanja:
2024-12-26
Verzija: 0.631

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com