

PHILIPS

Prozirna žarulja sa
žarnom niti od 75 W A60
E27

LED

2700 K

1055 lm

15.000 h



8718699665302



Žarulja kao nijedna druga

Prepoznatljivi oblici koje znate i volite. Imaju klasičan izgled svjetiljke sa žarnom niti, ali troše oko 80 % manje energije. Široki kut svjetlosnog snopa osigurava savršenu i ravnomjernu raspodjelu svjetlosti.

Vrlo kvalitetno svjetlo

- Dizajnirano za ugodnost vašim očima

Odaberite jednostavnu zamjenu za stare žarulje

- Oblik i veličina slični su onima standardne halogene žarulje

Kreirajte odgovarajuću rasvjetu za svoj dom

- Savršena za opću sobnu rasvjetu

Svjetlo koje je mnogo više od puke rasvjete

- Vintage stil, moderna LED tehnologija

Istaknute znač.

Nježne LED diode, blage za oči



Lako je primijetiti kako jaka rasvjeta može uzrokovati naprezanje očiju. Ako je previše svijetlo, bliješti vam. Ako je previše blago, dogodi vam se treperenje. Sada možete polako osvijetliti vaš svijet pomoću LED žarulja koje su blage za oči i koje kreiraju savršeni događaj u vašem domu.

Zamjenjuje standardnu halogenu



Dizajn predivnog oblika i prepoznatljive dimenzije ovu standardnu štednu LED žarulju čine modernom. Savršena održiva zamjena za tradicionalne, standardne halogene žarulje.

Savršena za opću rasvjetu



Moderna rasvjeta uz standardne LED žarulje za jako osvijetljenje savršeno za opću sobnu rasvjetu.

Vintage stil, moderna LED žarulja

Žarulje LED Classic temelje se na standardnoj LED tehnologiji koja štedi energiju. Sada možete uživati u ovoj žarulji retro stila s najmodernijom tehnologijom u kombinaciji sa antiknim dizajnom.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Žarulja širokog snopa
- Utičnica: E27
- Vrste stakla: Prozirna
- Mogućnost prigušivanja: Ne
- Završna obrada žarulje: Prozirna

Dimenzije žarulje

- Visina: 10,4 cm
- Širina: 6 cm

Dizajn i završna obrada

- Materijal: Staklo

Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 20.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000 sat(i)

Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 2700 K
- Nominalni svjetlosni tok: 1055 lm
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: trenutna puna svjetlost

Razno

- Ugodno za oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort

Druge značajke

- Učinkovitost: 124 lm/W

Podaci o ambalaži

- EAN: 8718699665302
- EOC: 871869966530200
- Naziv proizvoda: LED classic 75W A60 E27 WWCLND1PF/SRT4

Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.52
- Napon: 220-240 V
- Snaga: 8,5 W
- Ekvivalentna snaga: 75 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): E

Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina: 10,4 cm

Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50-60 Hz
- Registracijski broj za EPREL: 387423

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718699665302
- Neto težina: 0,03 kg
- Bruto težina: 0,05 kg
- Visina: 15 cm
- Dužina: 6,6 cm
- Širina: 6,6 cm



Datum izdavanja:
2025-01-10
Verzija: 0.478

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com