

# PHILIPS

Stropna svjetiljka  
Moire od 10 W

Stropne svjetiljke

2700 K

Bijela



8718699681098



## Ugodno LED svjetlo koje je blago za vaše oči

LED rasvjetna tijela tvrtke Philips daju svjetlost koja je osmišljena kako bi bila ugodna za oči

### Svjetlosni efekt

- Ova stropna svjetiljka odlikuje se tehnologijom isprepletene optike te zbog toga na pametan način distribuira svjetlost kako bi poboljšala vaš ukupan doživljaj svjetla. Leća ovog rasvjetnog tijela ima piramidalnu mikrostrukturu koja raspršuje i ravnomjerno distribuira svjetlost, zbog čega ona postaje ugodnija za oči.

### Jednostavnost doživljaja

- Lako postavljanje

### Svjetlosni efekt

- Ravnomjerna raspodjela svjetlosti

### Vrhunska kvaliteta

- Jednostavno za čišćenje

# Istaknute znač.

## Isprepletena optika

Ova stropna svjetiljka odlikuje se tehnologijom isprepletene optike te zbog toga na pametan način distribuira svjetlost kako bi poboljšala vaš ukupan doživljaj svjetla. Leća ovog rasvjetnog tijela ima piramidalnu mikrostrukturu koja raspršuje i ravnomjerno distribuira svjetlost, zbog čega ona postaje ugodnija za oči.

## Lako postavljanje

Bez gnjavaže prilikom montiranja. Samo ga fiksirajte ili pričvrstite na zid ili strop i uključite i rasvjetno je tijelo spremno za rad.

## Jednostavno za čišćenje

Uz materijale koji su glatki i jednostavni za čišćenje vaš će dom od poda do stropa uvijek izgledati privlačno.

## Ravnomjerna raspodjela svjetlosti

Osvjetlite svoje prostorije jednakomjernim i ujednačenim osvjetljenjem.

# Specifikacije

## Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Okrugla

## Dizajn i završna obrada

- Boja: Bijela
- Materijal: Plastika

## Trajnost

- Prosječni vijek trajanja (uporaba 2,7 sati dnevno): 15 godina
- Faktor održavanja svjetlosnog toka: 70%
- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 15.000

## Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

## Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Prilagodljiva glava reflektora: Ne
- Mogućnost prigušivanja uz daljinsku kontrolu: Ne
- Integrirane LED: Da
- Daljinski upravljač u kompletu: Ne

## Značajke svjetla

- Postojanost boja: 6 SDCM
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: <2

## Razno

- Posebno dizajnirana za: Spavaća soba, Dnevna soba, Blagovaonica, Kuhinja, Kućni ured, Garaža
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Stropne svjetiljke
- Ugodno za oči: Da

## Druge značajke

- Jakost struje u žarulji: 60 mA
- Učinkovitost: 100 lm/W

## Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.5

## Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,21 kg
- Visina: 5 cm
- Dužina: 24 cm
- Širina: 24 cm

## Servis

- Jamstvo: 5 godina

### Tehničke specifikacije

- Vijek trajanja do: 15.000 sat(i)
- Promjer: 240 mm
- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 1000
- Boja svjetla: 2700
- Mrežno napajanje: Izmjenična struja 220 – 240
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću priгуšivanja: Ne
- LED: Da

- IP šifra: IP20
- Klasa zaštite: II. klasa

### Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718699681098
- Neto težina: 0,19 kg
- Bruto težina: 0,38 kg
- Visina: 28,2 cm
- Dužina: 6,2 cm
- Širina: 28,2 cm



Datum izdavanja:  
2024-11-21  
Verzija: 0.390

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)