

# PHILIPS

Žarulja sa žarnom niti,  
boja dima, 11 W A60 E27

LED

1800 K

100 lm

15.000 h



8718699759636



## Žarulja kao nijedna druga

Philips LED žarulje pružaju prekrasno, toplo bijelo svjetlo, dug vijek trajanja i znatnu trenutnu uštedu energije. Zahvaljujući modernom i elegantnom dizajnu ova je prigušiva žarulja savršena zamjena tradicionalnim matiranim žaruljama.

### Vrlo kvalitetno svjetlo

- Dizajnirano za ugodnost vašim očima

### Svjetlo koje je mnogo više od puke rasvjete

- Vintage stil, moderna LED tehnologija

### Dizajnirana da bude uočljiva, dobro izgleda uključena i isključena

- Izgleda dobro uključena i isključena

# Istaknute znač.

## Nježne LED diode, blage za oči



Lako je primijetiti kako jaka rasvjeta može uzrokovati naprezanje očiju. Ako je previše svijetlo, bliješti vam. Ako je previše blago, dogodi vam se

treperenje. Sada možete polako osvijetliti vaš svijet pomoću LED žarulja koje su blage za oči i koje kreiraju savršeni ugođaj u vašem domu.

## Vintage stil, moderna LED žarulja

Žarulje LED Classic temelje se na standardnoj LED tehnologiji koja štedi energiju. Sada možete uživati u ovoj žarulji retro stila s najmodernijom tehnologijom u kombinaciji sa antiknim dizajnom.

## Izgleda dobro uključena i isključena



„Ova prekrasna svjetiljka s vidljivom žarnom niti daje osjećaj stila i nostalgije bilo kojoj sobi. Izgleda dobro uključena i isključena.”

# Specifikacije

## Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Žarulja širokog snopa
- Utičnica: E27
- Mogućnost prigušivanja: Ne
- Završna obrada žarulje: prigušena

## Dimenzije žarulje

- Visina: 10,6 cm
- Širina: 6 cm

## Dizajn i završna obrada

- Materijal: Staklo

## Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 20.000
- Raspon temperature okoline: od -20 do +40 °C
- Nominalni vijek trajanja: 15.000 sat(i)

## Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

## Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 1800 K
- Nominalni svjetlosni tok: 100 lm
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: 0.5
- Šifra boje: 818 | CCT of 1800K
- Korelirana temperatura boje (Nom): 1800 K
- Svjetlosni tok: 100 lm
- Vrijednost stroboskopskog učinka (SVM): 0,4
- Svjetlosna učinkovitost (ocijenjena) (Nom): 43 lm/W

## Razno

- Ugodno za oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort
- Dodatne značajke: Dekorativno

## Druge značajke

- Učinkovitost: 43 lm/W
- Sukladno s uredbom RoHS: Da

## Podaci o ambalaži

- EAN: 8718699759636
- EOC: 871869975963600
- Naziv proizvoda: LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4

## Snaga

- Faktor snage (razlomak): 0.54

#### Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.54
- Napon: 220-240 V
- Snaga: 2,3 W
- Ekvivalentna snaga: 11 W
- Potrošnja energije: 2,3 W

#### Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina: 10,6 cm

#### Nazivne vrijednosti

- Procijenjeni vijek trajanja: 15.000 sat(i)

#### Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50-60 Hz
- Vrijednost treperenja (PstLM): 1
- Linijska frekvencija: 50 to 60 Hz
- Priгуšivo: Ne
- Podnožje pričvrstnog elementa: E27

#### Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718699759636
- Neto težina: 0,03 kg
- Bruto težina: 0,05 kg
- Visina: 15 cm
- Dužina: 6,6 cm
- Širina: 6,6 cm



Datum izdavanja:  
2024-11-21  
Verzija: 0.267

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)