

PHILIPS

Žarulja sa žarnom niti,
efekt dima, 11 W G93 E27

LED

1800 K

100 lm

15.000 h



8718699759698



Žarulja kao nijedna druga

Philips LED žarulje pružaju prekrasno, toplo bijelo svjetlo, dug vijek trajanja i znatnu trenutnu uštedu energije. Zahvaljujući modernom i elegantnom dizajnu ova je prigušiva žarulja savršena zamjena tradicionalnim žaruljama.

Vrlo kvalitetno svjetlo

- Dizajnirano za ugodnost vašim očima

Kreirajte odgovarajuću rasvjetu za svoj dom

- Savršeno za ukrasna rasvjetna tijela

Dizajnirana da bude uočljiva, dobro izgleda uključena i isključena

- Izgleda dobro uključena i isključena

Istaknute znač.

Nježne LED diode, blage za oči



Lako je primijetiti kako jaka rasvjeta može uzrokovati naprezanje očiju. Ako je previše svijetlo, bliješti vam. Ako je previše blago, dogodi vam se

treperenje. Sada možete polako osvijetliti vaš svijet pomoću LED žarulja koje su blage za oči i koje kreiraju savršeni ugođaj u vašem domu.

Savršeno za ukrasna rasvjetna tijela

LED svjetla u obliku kugle tvrtke Philips predstavljaju modernu rasvjetu i upotrebljavaju se u ukrasnim rasvjetnim tijelima poput stropnih ventilatora i rasvjetnih traka za stoliće za šminkanje.

Izgleda dobro uključena i isključena



„Ova prekrasna svjetiljka s vidljivom žarnom niti daje osjećaj stilai nostalgije bilo kojoj sobi. Izgleda dobro uključena i isključena.”

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Žarulja u obliku kugle širokog snopa
- Utičnica: E27
- Mogućnost prigušivanja: Ne
- Završna obrada žarulje: prigušena

Dimenzije žarulje

- Visina: 14,2 cm
- Širina: 9,5 cm

Dizajn i završna obrada

- Materijal: Staklo

Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 20.000
- Raspon temperature okoline: od -20 do +40 °C
- Nominalni vijek trajanja: 15.000 sat(i)

Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 1800 K
- Nominalni svjetlosni tok: 100 lm
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: 0.5
- Šifra boje: 818 | CCT of 1800K
- Korelirana temperatura boje (Nom): 1800 K
- Svjetlosni tok: 100 lm
- Vrijednost stroboskopskog učinka (SVM): 0,4
- Svjetlosna učinkovitost (ocijenjena) (Nom): 50 lm/W

Razno

- Ugodno za oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort
- Dodatne značajke: Dekorativno

Druge značajke

- Učinkovitost: 50 lm/W
- Sukladno s uredbom RoHS: Da

Podaci o ambalaži

- EAN: 8718699759698
- EOC: 871869975969800
- Naziv proizvoda: LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF

Snaga

- Faktor snage (razlomak): 0.54

Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.54
- Napon: 220-240 V
- Snaga: 2 W
- Ekvivalentna snaga: 11 W
- Potrošnja energije: 2 W

Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina: 14,2 cm

Nazivne vrijednosti

- Procijenjeni vijek trajanja: 15.000 sat(i)

Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50-60 Hz
- Vrijednost treperenja (PstLM): 1
- Linijska frekvencija: 50 to 60 Hz
- Priгуšivo: Ne
- Podnožje pričvrstnog elementa: E27

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718699759698
- Neto težina: 0,06 kg
- Bruto težina: 0,11 kg
- Visina: 18,2 cm
- Dužina: 10,2 cm
- Širina: 13 cm



Datum izdavanja:
2024-11-21
Verzija: 0.597

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com