

# PHILIPS

Prozirna žarulja u obliku  
svijeće sa žarnom niti od  
60 W, P45 E27

LED

2700 K

806 lm

15.000 h



8718699762315



## Toplo bijelo svjetlo, bez kompromisa po pitanju kvalitete

Prepoznatljivi oblici koje znate i volite. Troše oko 85 % manje energije u odnosu na tradicionalne žarulje zahvaljujući najnovijoj LED tehnologiji za uštedu energije, a traju deset puta duže.

### **Odaberite jednostavnu zamjenu za stare žarulje**

- Oblik i veličina slični su onima standardne žarulje

### **Kreirajte odgovarajuću rasvjetu za svoj dom**

- Savršeno za dekorativna rasvjetna tijela

### **Visokokvalitetno LED svjetlo koje traje desetljećima**

- Dizajnirano za ugodnost vašim očima

# Istaknute znač.

## Zamjenjuje standardnu žarulju

Zahvaljujući predivnom dizajnu i prepoznatljivom obliku, ova štedna LED žarulja savršena je održiva zamjena za tradicionalne, iluminacijske žarulje.

## Savršeno za dekorativno rasvjetno tijelo



LED žarulje tvrtke Philips predstavljaju modernu rasvjetu i upotrebljavaju se za dekorativna rasvjetna tijela kao što su lusteri, stropni ventilatori, rasvjetne trake za stoliće za šminkanje i stupne svjetiljke.

## Dizajnirano za ugodnost vašim očima



Jednostavno je primijetiti kako jako osvjetljenje može uzrokovati naprezanje očiju. Ako je svjetlo prejako, bliješti vam. Ako je previše blago, dogodi vam se treperenje. Sada možete polako osvjetliti svoj svijet pomoću LED žarulja koje su blage za oči i koje kreiraju savršeni ugodaj u vašem domu.

# Specifikacije

## Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Iluminacijska žarulja širokog snopa
- Utičnica: E27
- Vrste stakla: Prozirna
- Mogućnost prigušivanja: Ne
- Završna obrada žarulje: Prozirna

## Dimenzije žarulje

- Visina: 7,8 cm
- Širina: 4,5 cm

## Dizajn i završna obrada

- Materijal: Staklo

## Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 20.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000 sat(i)

## Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

## Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 2700 K
- Nominalni svjetlosni tok: 806 lm
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: trenutna puna svjetlost
- Šifra boje: 827 | CCT of 2700K

**Razno**

- Ugodno za oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort

**Druge značajke**

- Učinkovitost: 124 lm/W

**Podaci o ambalaži**

- EAN: 8718699762315
- EOC: 871869976231500
- Naziv proizvoda: LED classic 60W E27  
WW P45 CL ND RFSRT4

**Potrošnja energije**

- Faktor snage: 0.55
- Napon: 220-240 V
- Snaga: 6,5 W
- Ekvivalentna snaga: 60 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): E

**Dimenzije i masa proizvoda**

- Dužina: 7,8 cm

**Tehničke specifikacije**

- Frekvencija: 50-60 Hz
- Registracijski broj za EPREL: 1825188

**Dimenzije i težina pakiranja**

- EAN/UPC – proizvod: 8718699762315
- Neto težina: 0,02 kg
- Bruto težina: 0,04 kg
- Visina: 12,7 cm
- Dužina: 5,3 cm
- Širina: 6,3 cm



Datum izdavanja:  
2024-11-21  
Verzija: 0.187

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)