

PHILIPS

Mliječna žarulja u obliku
svijeće sa žarnom niti od
25 W, P45 E27

LED

2700 K

250 lm

15.000 h



8718699763459



Toplo bijelo svjetlo, bez kompromisa po pitanju kvalitete

Prepoznatljivi oblici koje znate i volite. Troše oko 85 % manje energije u odnosu na tradicionalne žarulje zahvaljujući najnovijoj LED tehnologiji za uštedu energije, a traju deset puta duže.

Odaberite jednostavnu zamjenu za stare žarulje

- Oblik i veličina slični su onima standardne žarulje

Kreirajte odgovarajuću rasvjetu za svoj dom

- Savršeno za dekorativna rasvjetna tijela

Visokokvalitetno LED svjetlo koje traje desetljećima

- Dizajnirano za ugodnost vašim očima

Istaknute znač.

Zamjenjuje standardnu žarulju

Zahvaljujući predivnom dizajnu i prepoznatljivom obliku, ova štedna LED žarulja savršena je održiva zamjena za tradicionalne, iluminacijske žarulje.

Savršeno za dekorativno rasvjetno tijelo



LED žarulje tvrtke Philips predstavljaju modernu rasvjetu i upotrebljavaju se za dekorativna rasvjetna tijela kao što su lusteri, stropni ventilatori, rasvjetne trake za stoliće za šminkanje i stupne svjetiljke.

Dizajnirano za ugodnost vašim očima



Jednostavno je primijetiti kako jako osvijetljenje može uzrokovati naprezanje očiju. Ako je svjetlo prejako, bliješti vam. Ako je previše blago, dogodi vam se treperenje. Sada možete polako osvijetliti svoj svijet pomoću LED žarulja koje su blage za oči i koje kreiraju savršeni ugodaj u vašem domu.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Iluminacijska žarulja širokog snopa
- Utičnica: E27
- Vrste stakla: Matirano
- Mogućnost prigušivanja: Ne
- Završna obrada žarulje: Matirana

Dimenzije žarulje

- Visina: 7,8 cm
- Širina: 4,5 cm

Dizajn i završna obrada

- Materijal: Staklo

Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 20.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000 sat(i)

Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 2700 K
- Nominalni svjetlosni tok: 250 lm
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: trenutna puna svjetlost
- Šifra boje: 827 | CCT of 2700K

Razno

- Ugodno za oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort

Druge značajke

- Učinkovitost: 113 lm/W

Podaci o ambalaži

- EAN: 8718699763459
- EOC: 871869976345900
- Naziv proizvoda: LED classic 25W P45 E27 WW FR ND RFSRT4

Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.41
- Napon: 220-240 V
- Snaga: 2,2 W
- Ekvivalentna snaga: 25 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): E

Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina: 8 cm

Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50-60 Hz
- Registracijski broj za EPREL: 387385

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718699763459
- Neto težina: 0,02 kg
- Bruto težina: 0,04 kg
- Visina: 12,7 cm
- Dužina: 5,3 cm
- Širina: 6,3 cm



Datum izdavanja:
2025-01-11
Verzija: 0.184

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrтка Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com