

PHILIPS

Mliječna žarulja sa žarnom niti od 120 W A67 E27

LED

6500 K

2000 lm

15.000 h



8718699764555



Svijetla LED rasvjeta odlične kvalitete svjetla

Poznati oblici koje znate i volite. Troše oko 86 % manje energije u odnosu na tradicionalne žarulje zahvaljujući najnovijoj LED tehnologiji za uštedu energije, a traju deset puta duže.

Odaberite jednostavnu zamjenu za stare žarulje

- Oblik i veličina slični su onima standardne žarulje

Kreirajte odgovarajuću rasvjetu za svoj dom

- Savršena za opću sobnu rasvjetu

Visokokvalitetno LED svjetlo koje traje desetljećima

- Dizajnirano za ugodnost vašim očima

Istaknute znač.

Zamjenjuje standardnu žarulju

Zahvaljujući predivnom dizajnu i prepoznatljivom obliku, ova štedna LED žarulja savršena je održiva zamjena za tradicionalne, iluminacijske žarulje.

Savršena za opću rasvjetu



Moderna rasvjeta uz standardne LED žarulje za jako osvijetljenje savršeno za opću sobnu rasvjetu.

Dizajnirano za ugodnost vašim očima



Jednostavno je primijetiti kako jako osvijetljenje može uzrokovati naprezanje očiju. Ako je svjetlo prejako, bliješti vam. Ako je previše blago, dogodi vam se treperenje. Sada možete polako osvijetliti svoj svijet pomoću LED žarulja koje su blage za oči i koje kreiraju savršeni ugodaj u vašem domu.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Žarulja širokog snopa
- Utičnica: E27
- Vrste stakla: Matirano
- Mogućnost prigušivanja: Ne
- Završna obrada žarulje: Matirana

Dimenzije žarulje

- Visina: 12,1 cm
- Širina: 7 cm

Dizajn i završna obrada

- Materijal: Staklo

Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 20.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000 sat(i)

Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 6500 K
- Nominalni svjetlosni tok: 2000 lm
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: 0.5
- Šifra boje: 865 | CCT of 6500K
- Korelirana temperatura boje (Nom): 6500 K
- Svjetlosni tok: 2.000 lm
- Vrijednost stroboskopskog učinka (SVM): 0,4
- Svjetlosna učinkovitost (ocijenjena) (Nom): 153,00 lm/W

Razno

- Ugodno za oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort

Druge značajke

- Učinkovitost: 153 lm/W
- Sukladno s uredbom RoHS: Da

Podaci o ambalaži

- EAN: 8718699764555
- EOC: 871869976455500
- Naziv proizvoda: LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4

Snaga

- Faktor snage (razlomak): 0.51

Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.51
- Napon: 220-240 V
- Snaga: 13 W
- Ekvivalentna snaga: 120 W
- Potrošnja energije: 13 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): D

Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina: 12,1 cm

Nazivne vrijednosti

- Procijenjeni vijek trajanja: 15.000 sat(i)

Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50-60 Hz
- Registracijski broj za EPREL: 374904
- Referenca za mjerenje toka: Sphere
- Vrijednost treperenja (PstLM): 1
- Linijska frekvencija: 50 to 60 Hz
- Prigušivo: Ne
- Podnožje pričvrstnog elementa: E27

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718699764555
- Neto težina: 0,03 kg
- Bruto težina: 0,06 kg
- Visina: 17,7 cm
- Dužina: 7,5 cm
- Širina: 7,5 cm



Datum izdavanja:
2024-12-20
Verzija: 0.376

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com