

# PHILIPS

Mliječna žarulja sa žarnom niti od 150 W A67 E27

LED

6500 K

2452 lm

15.000 h



8718699764616



## Žarulja kao nijedna druga

LED žarulje tvrtke Philips pružaju predivno, toplo bijelo svjetlo, izuzetno dug vijek trajanja i znatnu trenutnu uštedu energije. Zahvaljujući čistom i elegantnom dizajnu ova je žarulja savršena zamjena tradicionalnim matiranim žaruljama.

### Vrlo kvalitetno svjetlo

- Dizajnirano za ugodnost vašim očima

### Odaberite održivo rješenje

- Žarulje dugog vijeka trajanja – do 15 godina

### Svjetlo koje je mnogo više od puke rasvjete

- Vintage stil, moderna LED tehnologija

# Istaknute znač.

## Dizajnirano za ugodnost vaših očiju



Lako je primijetiti kako jaka rasvjeta može uzrokovati naprezanje očiju. Ako je previše svijetlo, bliješti vam. Ako je previše blago, dogodi vam se

treperenje. Sada možete polako osvijetliti vaš svijet pomoću LED žarulja koje su blage za oči i koje kreiraju savršeni ugođaj u vašem domu.

**Nazivno prosječno trajanje je 15 000 sati**



Uz vijek trajanja do 15 000 sati ne morate često mijenjati žarulje te možete uživati u savršenom rasvjetnom rješenju duže od 15 godina.

## Vintage stil, moderna LED žarulja

Žarulje LED Classic temelje se na standardnoj LED tehnologiji koja štedi energiju. Sada možete uživati u ovoj žarulji retro stila s najmodernijom tehnologijom u kombinaciji sa antiknim dizajnom.

## Specifikacije

### Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Žarulja širokog snopa
- Utičnica: E27
- Mogućnost prigušivanja: Ne
- Završna obrada žarulje: Matirana
- Bulb Material: Glass

### Dimenzije žarulje

- Visina: 12,1 cm
- Širina: 7 cm

### Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 20.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000 sat(i)

### Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

### Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 6500 K
- Nominalni svjetlosni tok: 2452 lm
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: 0.5
- Šifra boje: 865 | CCT of 6500K
- Korelirana temperatura boje (Nom): 6500 K
- Svjetlosni tok: 2.452 lm
- Vrijednost stroboskopskog učinka (SVM): 0,4
- Svjetlosna učinkovitost (ocijenjena) (Nom): 140,00 lm/W

**Razno**

- Ugodno za oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort

**Druge značajke**

- Učinkovitost: 140 lm/W
- Sukladno s uredbom RoHS: Da

**Podaci o ambalaži**

- EAN: 8718699764616
- EOC: 871869976461600
- Naziv proizvoda: LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4

**Snaga**

- Faktor snage (razlomak): 0.51

**Potrošnja energije**

- Faktor snage: 0.51
- Napon: 220-240 V
- Snaga: 17,5 W
- Ekvivalentna snaga: 150 W
- Potrošnja energije: 17,5 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): D

**Dimenzije i masa proizvoda**

- Dužina: 12,1 cm

**Nazivne vrijednosti**

- Procijenjeni vijek trajanja: 15.000 sat(i)

**Tehničke specifikacije**

- Frekvencija: 50-60 Hz
- Registracijski broj za EPREL: 374907
- Referenca za mjerenje toka: Sphere
- Vrijednost treperenja (PstLM): 1
- Linijska frekvencija: 50 to 60 Hz
- Prigušivo: Ne
- Podnožje pričvrsnog elementa: E27

**Dimenzije i težina pakiranja**

- EAN/UPC – proizvod: 8718699764616
- Neto težina: 0,03 kg
- Bruto težina: 0,06 kg
- Visina: 17,7 cm
- Dužina: 7,5 cm
- Širina: 7,5 cm



Datum izdavanja:  
2025-03-28  
Verzija: 0.414

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtnica Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)