

PHILIPS

Svijeća od 15 W, T25
E14

LED

2700 K

150 lm

15.000 h



8718699771935



Najmodernija LED žarulja za dom

Philips LED žarulja pruža efekt predivnog, iznimno toplog svjetla, izuzetno dug vijek trajanja te trenutne i znatne uštede energije. Zahvaljujući svojoj toploj temperaturi boje, ova je žarulja savršen odabir za ugodnu atmosferu.

Odaberite jednostavnu zamjenu za stare žarulje

- Oblik i veličina slični su onima standardne žarulje

Odaberite održivo rješenje

- Žarulje dugog vijeka trajanja – do 15 godina

Svjetlo koje je mnogo više od puke rasvjete

- Za uporabu u hladnjacima i zamrzivačima

Istaknute znač.

Zamjenjuje standardnu žarulju

Zahvaljujući predivnom dizajnu i prepoznatljivom obliku, ova štedna LED žarulja savršena je održiva zamjena za tradicionalne, iluminacijske žarulje.

Nazivno prosječno trajanje je 15 000 sati



Uz vijek trajanja do 15 000 sati ne morate često mijenjati žarulje te možete uživati u savršenom rasvjetnom rješenju duže od 15 godina.

Žarulja za posebnu namjenu

Philips žarulje za hladnjake mogu se upotrebljavati u hladnjacima, zamrzivačima i na sličnim mjestima s niskim temperaturama. Jednostavno zamijenite žarulje u uređajima Philipsovom žaruljom za hladnjak za dug i koristan životni ciklus.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Iluminacijska žarulja širokog snopa
- Utičnica: E14
- Vrste stakla: Matirano
- Mogućnost prigušivanja: Ne
- Završna obrada žarulje: Matirana

Dimenzije žarulje

- Visina: 5,9 cm
- Širina: 2,5 cm

Dizajn i završna obrada

- Materijal: Plastika

Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000 sat(i)

Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 2700 K
- Nominalni svjetlosni tok: 150 lm
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: trenutna puna svjetlost
- Šifra boje: 827 | CCT of 2700K

Razno

- Ugodno za oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort

Druge značajke

- Učinkovitost: 88 lm/W

Podaci o ambalaži

- EAN: 8718699771935
- EOC: 871869977193500
- Naziv proizvoda: LED 15W T25 E14 WW FR ND 1PF/12

Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.4
- Napon: 220-240 V
- Snaga: 1,7 W
- Ekvivalentna snaga: 15 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): F

Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina: 5,9 cm

Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50-60 Hz
- Registracijski broj za EPREL: 391879

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718699771935
- Neto težina: 0,01 kg
- Bruto težina: 0,02 kg
- Visina: 12,7 cm
- Dužina: 2,5 cm
- Širina: 6,3 cm



Datum izdavanja:
2025-01-11
Verzija: 0.468

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrтка Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com