

# PHILIPS

Svijeća od 25 W, T25  
E14

LED

2700 K

250 lm

15.000 h



8718699771959



## Najmodernija LED žarulja za dom

Philips LED žarulja pruža efekt predivnog, iznimno toplog svjetla, izuzetno dug vijek trajanja te trenutne i znatne uštede energije. Zahvaljujući svojoj toploj temperaturi boje, ova je žarulja savršen odabir za ugodnu atmosferu.

### Odaberite jednostavnu zamjenu za stare žarulje

- Oblik i veličina slični su onima standardne žarulje

### Odaberite održivo rješenje

- Žarulje dugog vijeka trajanja – do 15 godina

### Svjetlo koje je mnogo više od puke rasvjete

- Za uporabu u hladnjacima i zamrzivačima

# Istaknute znač.

## Mijenja standardnu žarulju sa žarnom niti



Lijepo oblikovan dizajn i poznate dimenzije ovu standardnu štednu LED žarulju čine suvremenom. Savršena

održiva zamjena za tradicionalne standardne žarulje sa žarnom niti.

## Nazivno prosječno trajanje je 15 000 sati



Uz vijek trajanja do 15 000 sati ne morate često mijenjati žarulje te možete uživati u savršenom rasvjetnom rješenju duže od 15 godina.

## Žarulja za posebnu namjenu

Philips žarulje za hladnjake mogu se upotrebljavati u hladnjacima, zamrzivačima i na sličnim mjestima s niskim temperaturama. Jednostavno zamijenite žarulje u uređajima Philipsovom žaruljom za hladnjak za dug i koristan životni ciklus.

# Specifikacije

## Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Iluminacijska žarulja širokog snopa
- Utičnica: E14
- Mogućnost prigušivanja: Ne
- Završna obrada žarulje: Matirana
- Bulb Material: Plastic

## Dimenzije žarulje

- Visina: 7,1 cm
- Širina: 2,5 cm

## Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000 sat(i)

## Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

## Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 2700 K
- Nominalni svjetlosni tok: 250 lm
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: 0.5
- Šifra boje: 827 | CCT of 2700K
- Korelirana temperatura boje (Nom): 2700 K
- Svjetlosni tok: 250 lm
- Vrijednost stroboskopskog učinka (SVM): 0,4
- Svjetlosna učinkovitost (ocijenjena) (Nom): 78,00 lm/W

## Razno

- Ugodno za oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort

## Druge značajke

- Učinkovitost: 78 lm/W
- Sukladno s uredbom RoHS: Da

## Podaci o ambalaži

- EAN: 8718699771959
- EOC: 871869977195900
- Naziv proizvoda: LED 25W T25 E14 WW FR ND 1SRT4

### Snaga

- Faktor snage (razlomak): 0.4

### Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.4
- Napon: 220-240 V
- Snaga: 3,2 W
- Ekvivalentna snaga: 25 W
- Potrošnja energije: 3,2 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): G

### Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina: 7,1 cm

### Nazivne vrijednosti

- Procijenjeni vijek trajanja: 15.000 sat(i)

### Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50-60 Hz
- Registracijski broj za EPREL: 391880
- Referenca za mjerenje toka: Sphere
- Vrijednost treperenja (PstLM): 1
- Linijska frekvencija: 50 to 60 Hz
- Prigušivo: Ne
- Podnožje pričvrstnog elementa: E14

### Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718699771959
- Neto težina: 0,02 kg
- Bruto težina: 0,04 kg
- Visina: 12,7 cm
- Dužina: 3 cm
- Širina: 6,3 cm



Datum izdavanja:  
2025-03-28  
Verzija: 0.253

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)