

PHILIPS

Reflektorska 120 W
R7S

LED

3000 K


2000 lm

15.000 h

Mogućnost prigušivanja



8718699773694



Linearno LED svjetlo s prigušivanjem i snopom od 300 stupnjeva

Ova inovativna linearna LED žarulja savršena je zamjena za halogene R7S žarulje, dok ih daleko nadmašuje po pitanju energetske učinkovitosti.

Vrlo kvalitetno svjetlo

- Hladna svjetlost koja potiče aktivnost

Istaknute znač.

3500 K [LED žarulje]



Ova žarulja ima temperaturu boje od 3500 K, pa pruža hladno svjetlo koje ispunjava energijom, savršeno za ugodaj dobrodošlice za druženje s prijateljima ili opuštanje uz knjigu.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Reflektorska žarulja širokog snopa
- Utičnica: R7s
- Vrste stakla: Prozirna
- Mogućnost prigušivanja: Samo s određenim prigušivačima
- Završna obrada žarulje: Prozirna

Dimenzije žarulje

- Visina: 11,8 cm
- Širina: 2,9 cm

Dizajn i završna obrada

- Materijal: Plastika

Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000 sat(i)

Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 3000 K
- Nominalni svjetlosni tok: 2000 lm
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: trenutna puna svjetlost
- Šifra boje: 830 | CCT of 3000K

Razno

- Ugodno za oči: Ne
- Dodatne značajke: Prigušivo

Druge značajke

- Učinkovitost: 142 lm/W

Podaci o ambalaži

- EAN: 8718699773694
- EOC: 871869977369400
- Naziv proizvoda: LED 120W R7S 118mm WH D SRT4

Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.8
- Napon: 220-240 V
- Snaga: 14 W
- Ekvivalentna snaga: 120 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): D

Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina: 11,8 cm

Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50-60 Hz
- Registracijski broj za EPREL: 397582

8718699773694

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod:
8718699773694
- Neto težina: 0,09 kg
- Bruto težina: 0,11 kg
- Visina: 14,6 cm
- Dužina: 3 cm
- Širina: 6,3 cm



Datum izdavanja:
2025-01-11
Verzija: 0.449

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrтка Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com