

# PHILIPS

Reflektorska 40 W  
GX53

LED

2700 K

500 lm

15.000 h



8718699773717



## Dugotrajna naglašena LED rasvjeta s usmjerenim snopom svjetlosti

Standardne LED žarulje tvrtke Philips raspršuju svjetlost posvuda, pa su savršene za opću sobnu rasvjetu.

### Vrlo kvalitetno svjetlo

- Istinska topla bijela svjetlost slična klasičnoj žarulji

# Istaknute znač.

## Topla bijela svjetlost poput klasične



Ova žarulja ima temperaturu boje 2700 K pa pruža topao ugodaj savršen za opuštanje. Ovo svjetlo od 2700 K idealno je za kućnu rasvjetu

## Specifikacije

### Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Žarulja širokog snopa
- Utičnica: GX53
- Vrste stakla: Matirano
- Mogućnost prigušivanja: Ne
- Završna obrada žarulje: Matirana

### Dimenzije žarulje

- Visina: 2,6 cm
- Širina: 7,5 cm

### Dizajn i završna obrada

- Materijal: Plastika

### Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000 sat(i)

### Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

### Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 2700 K
- Nominalni svjetlosni tok: 500 lm
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: trenutna puna svjetlost
- Šifra boje: 827 | CCT of 2700K

### Razno

- Ugodno za oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort

### Druge značajke

- Učinkovitost: 90 lm/W

### Podaci o ambalaži

- EAN: 8718699773717
- EOC: 871869977371700
- Naziv proizvoda: LED 500lm GX53 WW ND SRT4

### Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.5
- Napon: 220-240 V
- Snaga: 5,5 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): F

### Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina: 2,55 cm

### Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50-60 Hz
- Registracijski broj za EPREL: 391874

8718699773717

**Dimenzije i težina pakiranja**

- EAN/UPC – proizvod: 8718699773717
- Neto težina: 0,03 kg
- Bruto težina: 0,05 kg
- Visina: 12,7 cm
- Dužina: 7 cm
- Širina: 6,3 cm



Datum izdavanja:  
2024-11-28  
Verzija: 0.399

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)